

Fiche produit

Caractéristiques

GAC0521

TeSys - bloc de contacts auxiliaires pour contacteur GAC - 1O+1F



Principales

Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	GAC0
Type de produit ou équipement	Bloc de contact auxiliaire
Accessoires associés	TeSys GC TeSys GY
Emplacement de montage	Côté droit
Composition des pôles	1 NO+1NF
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V
[Ith] courant thermique conventionnel	5 A (at 50 °C)

Complémentaires

[Ui] tension assignée d'isolement	500 V se conformer à CEI 60947-5 500 V se conformer à VDE 0110
Endurance mécanique	1 Mcycles
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier 2,5 mm ² rigide Borniers à vis-étrier 2,5 mm ² souple
Couple de serrage	0,8 N.m - sur borniers à vis-étrier
Hauteur	81 mm
Largeur	8,75 mm
Profondeur	60 mm
Poids du produit	0,016 kg

Environnement

Normes	CEI 60947-5
Certifications du produit	CEBEC[RETURN]OVE[RETURN]VDE[RETURN]NF-USE
Degré de protection IP	IP20 conforming to VDE 0106
Traitement de protection	TC
Température ambiante de fonctionnement	-5...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Altitude de fonctionnement	<= 3000 m sans déclassement

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,1 cm
Largeur de l'emballage 1	7,5 cm
Longueur de l'emballage 1	8,6 cm
Poids de l'emballage 1	44,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	8,2 cm
Largeur de l'emballage 2	9,6 cm

Longueur de l'emballage 2	23,0 cm
Poids de l'emballage 2	506,0 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	80
Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm
Largeur de l'emballage 3	30,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	4,548 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------