


Fiche produit

Caractéristiques

GS1AF33

contacteur CONTACT 1XOF 3X160A



Principales

Gamme de produit	TeSys
Nom de l'appareil	GS1AF
Type de produit ou équipement	Contact auxiliaire
Application du contact	Signalisation de fusible sauté
Description des contacts	1 F/O
Fonctionnement des contacts	Non chevauchants
[I _{th}] courant thermique conventionnel	16 A (at 40 °C)
[I _e] courant assigné d'emploi	12 A à 24 V DC-13 2 A à 48 V DC-13 3 A à 400 V AC-15 4 A à 230 V AC-15 0,4 A à 220 V DC-13 0,6 A à 110 V DC-13

Complémentaires

Compatibilité de gamme	TeSys TeSys GS sectionneur inter-fusible
Endurance mécanique	30000 cycle
Durée de vie électrique	30000 cycle AC-15
Accessoires associés	GS
Description des pôles	3P
Courant nominal interrupteur	160 A
Calibre des fusibles	NFC DIN
Taille du fusible	0
Poids du produit	0,036 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,7 cm
Largeur de l'emballage 1	9,5 cm
Longueur de l'emballage 1	15,1 cm
Poids de l'emballage 1	36 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	896 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------