

Fiche produit

Caractéristiques

GS1AH02

TeSys GS1 - commande rotative latérale droite
- 100..400A - poignée noire



Principales

Gamme de produit	TeSys
Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	GS1AH
Type de produit ou équipement	Poignée rotative
Compatibilité de gamme	TeSys TeSys GS GS1 J TeSys TeSys GS GS1 K TeSys TeSys GS GS1 L TeSys TeSys GS GS1 N TeSys TeSys GS GS1P TeSys TeSys GS GS1Q
Type de levier de manœuvre	Côté droit direct
Couleur de poignée	Noire

Complémentaires

Positions de la poignée	O-I
Cadenassage de la commande rotative	Avec
Courant nominal interrupteur	100 A 125 A 160 A 250 A 315 A 400 A
Normes	CEI
Poids du produit	0,1 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,000 cm
Largeur de l'emballage 1	3,000 cm
Longueur de l'emballage 1	17,000 cm
Poids de l'emballage 1	85,900 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	2,066 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------