

# Fiche produit

## Caractéristiques

# GS1AV73

## TeSys GS - Verr.capot 3x400a t2 b1b4



### Principales

Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	GS1AV
Type de produit ou équipement	Kit d'inter-verrouillage pour couvercle de fusible
Catégorie d'accessoire	Accessoire de fermeture

### Complémentaires

Accessoires associés	GS
Description des pôles	3P
Switch rated current	400 A
Calibre des fusibles	DIN NFC
Taille du fusible	2
Poids du produit	0,18 kg

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	25 g
Hauteur de l'emballage 1	16 cm
Largeur de l'emballage 1	3,5 cm
Longueur de l'emballage 1	15 cm

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------