

Fiche produit

Caractéristiques

GS2AH235

TeSys GS - poignée externe rotative droite - 100A à 400A - IP55 - noire



Principales

Gamme de produit	TeSys
Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	GS2AH
Type de produit ou équipement	Poignée rotative
Compatibilité de gamme	TeSys TeSys GS GS2J TeSys TeSys GS GS2K TeSys TeSys GS GS2L TeSys TeSys GS GS2N TeSys TeSys GS GS2P TeSys TeSys GS GS2Q
Type de levier de manœuvre	Côté droit externe
Couleur de poignée	Noire
Couleur du plastron de la commande	Gris

Complémentaires

Positions de la poignée	O-I
Cadenassage de la commande rotative	Verrouillable sur position 0
Courant nominal interrupteur	100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A
Normes	CEI
Poids du produit	0,24 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP55
------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,000 cm
Largeur de l'emballage 1	14,500 cm
Longueur de l'emballage 1	15,000 cm
Poids de l'emballage 1	205,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	17
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	3,959 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------