

Fiche produit

Caractéristiques

GS2AH430

TeSys GS - Poignée ext front 100..400a 4,4x
noire



Principales

Gamme de produit	TeSys
Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	GS2AH
Type de produit ou équipement	Poignée rotative
Compatibilité de gamme	TeSys TeSys GS GS2EU TeSys TeSys GS GS2GU TeSys TeSys GS GS2JU TeSys TeSys GS GS2MU TeSys TeSys GS GS2QU
Type de levier de manœuvre	Avant externe
Couleur de poignée	Noire
Couleur du plastron de la commande	Gris

Complémentaires

Positions de la poignée	O-I
Cadenassage de la commande rotative	Avec
Courant nominal interrupteur	30 A 60 A 100 A 200 A 400 A
Normes	CSA UL
Poids du produit	0,24 kg

Environnement

Degré de protection NEMA	NEMA 4/4X
--------------------------	-----------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,0 cm
Largeur de l'emballage 1	18,0 cm
Longueur de l'emballage 1	18,0 cm
Poids de l'emballage 1	249,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	5,458 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------