

Fiche produit

Caractéristiques

GV1G10

TeSys GV - capuchon de protection - pour sortie de barres GV2 en attente



Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	FT
Nom de l'appareil	GV1G
Type de produit ou équipement	Fermeture de protection
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de protection

Complémentaires

Quantité du lot	Lot de 5
Poids du produit	0,005 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,5 cm
Largeur de l'emballage 1	5 cm
Longueur de l'emballage 1	7,5 cm
Poids de l'emballage 1	3 g
Type d'emballage 2	BAG
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	1,5 cm
Largeur de l'emballage 2	7,5 cm
Longueur de l'emballage 2	5 cm
Poids de l'emballage 2	18 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	250
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	15 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	1,061 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui

Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------