

## Fiche produit

### Caractéristiques

# GV2AF3

TeSys GV - bloc de raccordement - entre GV2 et contacteur LC1D09..D38



### Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	FT
Nom de l'appareil	GV2AF
Type de produit ou équipement	Bloc d'assemblage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Compatibilité de gamme	TeSys GV2 TeSys Deca

### Complémentaires

Accessoires associés	LC1D09...D38
Description des pôles	3P
[Ie] courant assigné d'emploi	32 A
Quantité du lot	Lot de 10
Poids du produit	0,016 kg

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,500 cm
Largeur de l'emballage 1	10,000 cm
Longueur de l'emballage 1	15,000 cm
Poids de l'emballage 1	22,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	9,500 cm
Largeur de l'emballage 2	10,000 cm
Longueur de l'emballage 2	15,000 cm
Poids de l'emballage 2	268,000 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	140
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	4,196 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------