

Fiche produit

Caractéristiques

GV2AF5

TeSys GV2 - accessoire de câblage pour ATV32



Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	FT
Nom de l'appareil	GV2AF
Type de produit ou équipement	Bloc d'assemblage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Compatibilité de gamme	TeSys GV2 TeSys Deca

Complémentaires

Accessoires associés	Platine d'adaptation LC1D09...D38
Description des pôles	3P
Quantité du lot	Lot de 10
Poids du produit	0,016 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	4,5 cm
Longueur de l'emballage 1	7,5 cm
Poids de l'emballage 1	18,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	9,5 cm
Largeur de l'emballage 2	10,0 cm
Longueur de l'emballage 2	15,4 cm
Poids de l'emballage 2	224,0 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	140
Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm
Largeur de l'emballage 3	30,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	3,645 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------