

Fiche produit

Caractéristiques

GV2APN01

TeSys GS - kit poignée - IP54 - pour GV2L et GV2P - noire



Principales

Gamme	TeSys TeSys Deca
Nom de l'appareil	GV2AP
Type de produit ou équipement	Kit poignée rotative
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de contrôle
Couleur de poignée	Noire
Couleur du plastron de la commande	Gris

Complémentaires

Accessoires associés	GV2P GV2L
Cadenassage de la commande rotative	Cadenas sur position OFF Cadenas en position ON
Style de montage de la commande rotative	Prolongé
Verrouillages optionnels	1 à 3 cadenas
Distance fond/porte	140...250 mm
Poids du produit	0,2 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP54
------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,000 cm
Largeur de l'emballage 1	9,000 cm
Longueur de l'emballage 1	37,400 cm
Poids de l'emballage 1	327,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	4,470 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	96
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	60,000 cm
Longueur de l'emballage 3	80,000 cm
Poids de l'emballage 3	45,392 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------