


## Fiche produit

### Caractéristiques

# GV2G345

TeSys GV - jeu de barre tripolaire - 63A - 3 dérivations - pas 45 mm



### Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	FT
Nom de l'appareil	GV2G
Type de produit ou équipement	Peigne de raccordement
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Description des pôles	3P
Compatibilité de gamme	TeSys GV2 TeSys K TeSys U
Nombre de dérivations	3
[I <sub>th</sub> ] courant thermique conventionnel	63 A
"Pas" de raccordement	45 mm

### Complémentaires

Emplacement de montage	Sur la borne
[U <sub>i</sub> ] tension d'isolement	690 V
Longueur	134 mm
Poids du produit	0,058 kg

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1 cm
Largeur de l'emballage 1	3,5 cm
Longueur de l'emballage 1	13,5 cm
Poids de l'emballage 1	58 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	80
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	4,73 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	2560
Hauteur de l'emballage 3	77 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm
Poids de l'emballage 3	164,18 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------