


Fiche produit

Caractéristiques

GV2G445

TeSys GV - jeu de barre tripolaire - 63A - 4 dérivations - pas 45 mm



Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	FT
Nom de l'appareil	GV2G
Type de produit ou équipement	Peigne de raccordement
Catégorie d'accessoire	Kit prises de tension pour connecteurs séparables
Description des pôles	3P
Compatibilité de gamme	TeSys D TeSys GV2 TeSys K TeSys U
Nombre de dérivations	4
[I _{th}] courant thermique conventionnel	63 A
"Pas" de raccordement	45 mm



Complémentaires

Emplacement de montage	Sur la borne
Niveau d'isolement à fréquence industrielle 50Hz 1mn	690 V
Longueur	179 mm
Poids du produit	0,077 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	78 g
Hauteur de l'emballage 1	1 cm
Largeur de l'emballage 1	3,5 cm
Longueur de l'emballage 1	18 cm
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	60
Poids de l'emballage 2	4,885 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------