

Fiche produit

Caractéristiques

GV2K011

TeSys GV - tête pour bouton-poussoir Ø40mm - Ø22mm - rouge



Principales

Gamme	TeSys
Nom du produit	LE GV2
Type de produit ou équipement	Bouton-poussoir coup de poing d'arrêt d'urgence
Nom de l'appareil	GV2K
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe

Complémentaires

Accessoires associés	GV2MP GV2MC LE1GVMEK
Type d'unité de commande	Rappel à ressort
Diamètre	40 mm
Équipement inclus	1 kit d'étanchéité IP55
Hauteur	48 mm
Largeur	73 mm
Poids du produit	0,052 kg
Couleur	Rouge

Environnement

Degré de protection IP	IP55
------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,500 cm
Largeur de l'emballage 1	7,500 cm
Longueur de l'emballage 1	10,000 cm
Poids de l'emballage 1	91,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	2,131 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------