

Fiche produit

Caractéristiques

GV2MC01

TeSys GV - coffret vide - pour GV2ME - plastique



Principales

Gamme	TeSys
Type de produit ou équipement	Boîtier
Nom de l'appareil	GV2MC
Catégorie d'accessoire	Accessoires de montage
Compatibilité du produit	GV2ME
Enclosure type	Montage en surface

Complémentaires

Emplacement de montage auxiliaire	Gauche Droite
Hauteur	147 mm
Largeur	93 mm
Profondeur	84 mm

Environnement

Degré de protection IP	IP41
Caractéristique d'environnement	Standard

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	263 g
Hauteur de l'emballage 1	10 cm
Largeur de l'emballage 1	10 cm
Longueur de l'emballage 1	15,2 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	27
Poids de l'emballage 2	8,258 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	108
Poids de l'emballage 3	41,912 kg
Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------