

Fiche produit

Caractéristiques

GV2MCK04

TeSys GV - coffret vide - pour GV2ME - arrêt d'urgence - plastique



Principales

Gamme	TeSys
Type de produit ou équipement	Boîtier
Nom de l'appareil	GV2MC
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage
Accessoires associés	GV2ME
Type de boîtier	Montage en surface
Équipement inclus	Bouton-poussoir coup de poing d'arrêt d'urgence

Complémentaires

Emplacement de montage auxiliaire	Droite Gauche
Hauteur	147 mm
Largeur	93 mm
Profondeur	145,5 mm
Poids du produit	0,3 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP55
Caractéristique d'environnement	Standard
Certifications du produit	UKCA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10,000 cm
Largeur de l'emballage 1	15,500 cm
Longueur de l'emballage 1	16,500 cm
Poids de l'emballage 1	396,000 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	19
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	8,168 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------