



Κύριος

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Σειρά προϊόντων | Acti9 |
| Όνομα προϊόντος | Acti9 iCT |
| Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος | Ρελέ ισχύος |
| Σύντομο όνομα συσκευής | iCT |
| Εφαρμογή συσκευής | Κίνηση-θέρμανση-φωτισμός |
| Πόλοι | 4Π |
| [Ie] ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας | 63 A AC-7A 20 A AC-7B |
| Σύνθεση επαφής πόλου | 4 NC |
| Τύπος δικτύου | AC |
| Τύπος ελέγχου | Απομακρυσμένος έλεγχος |
| [Uc] τάση κυκλώματος ελέγχου | 24 V AC 50 Hz |

Συμπληρωματικός

| | |
|--|--|
| Συχνότητα δικτύου | 50 Hz |
| [Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας | 400 V AC 50 Hz |
| Μέγιστη ισχύς | 2,1 W σε 400 V AC |
| [Ui] ονομαστική τάση μόνωσης | 500 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση | 4 kV |
| Τύπος σήματος ελέγχου | Παραμένον |
| Συχνότητα ενεργοποίησης | 100 λειτουργίες/ημέρα |
| Τοπική σηματοδότηση | Ένδειξη θέσης |
| Κατανάλωση ισχύος κατά τη συγκράτηση σε VA | 6,5 VA |
| Κατανάλωση ισχύος κατά την όπλιση σε VA | 53 VA |
| Τρόπος τοποθέτησης | Κουμπωτό |
| Στήριξη τοποθέτησης | Συμμετρική ράγα DIN 35 mm |
| Αποστάσεις 9 mm | 6 |
| Ύψος | 85 mm |
| Πλάτος | 54 mm |
| Βάθος | 68,5 mm |
| Χρώμα | Χρώμα 1λευκό |
| Μηχανική διάρκεια ζωής | 1000000 cycles |
| Ηλεκτρική αντοχή | 100000 Cycles IEC/EN 61095 63 A 50 Hz AC-7A 30000 Cycles IEC/EN 61095 20 A 50 Hz AC-7B 30000 Cycles IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 Cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 Cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 Cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a 30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b |
| Συνδέσεις - ακροδέκτες | Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες τύπου σήραγγας2 καλώδιο(α) 1,5 mm ² άκαμπτο Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες τύπου σήραγγας1 καλώδιο(α) 1,5...2,5 mm ² άκαμπτο Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτες τύπου σήραγγας1 καλώδιο(α) 6...16 mm ² εύκαμπτο Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτες τύπου σήραγγας1 καλώδιο(α) 6...25 mm ² άκαμπτο Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες τύπου σήραγγας2 καλώδιο(α) 1,5...2,5 mm ² εύκαμπτο |

| | |
|-----------------------|---|
| Ροπή σύσφιξης | Κύκλωμα ελέγχου: 0,8 N.m Κύκλωμα ισχύος: 3,5 N.m |
| Συμβατότητα προϊόντος | IACts IACtr IACtc IATEt |
| Κωδικός συμβατότητας | ICT |
| Τμήμα της αγοράς | Κατοικία Γραφεία/καταστήματα |






Περιβάλλον

| | |
|--|--|
| Πρότυπα | IEC/EN 61095 |
| Επίπεδο θορύβου | 30 dB |
| Διάχυση θερμότητας | 2,1 W σε 50/60 Hz |
| Βαθμός προστασίας IP | IP20 conforming to JIS C 4520 IP40 (πίνακας για υλικά ράγας) conforming to JIS C 4520 |
| Βαθμός ρύπανσης | Βαθμός μόλυνσης 12 |
| Κλιματολογικές συνθήκες | 2 συμμόρφωση με EN 60947-4-1 2 συμμόρφωση με EN 61095 2 συμμόρφωση με IEC 1095 |
| Σχετική υγρασία | 95 % σε 55 °C |
| Υψόμετρο λειτουργίας | 2000 m |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ | -5...60 °C |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε | -40...70 °C |

Μονάδες συσκευασίας

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 6 cm |
| Package 1 Width | 11,2 cm |
| Package 1 Length | 12,2 cm |
| Package 1 Weight | 365 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 4 |
| Package 2 Height | 11,4 cm |
| Package 2 Width | 12,7 cm |
| Package 2 Length | 25 cm |
| Package 2 Weight | 1,539 kg |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 24 |
| Package 3 Height | 30 cm |
| Package 3 Width | 30 cm |
| Package 3 Length | 40 cm |
| Package 3 Weight | 9,709 kg |

Βιωσιμότητα προσφοράς

| | |
|----------------------------------|---|
| Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς | Προϊόν Green Premium |
| Κανονισμός REACH |  Δήλωση REACH |
| Χωρίς SVHC κατά REACH | Ναι |
| Οδηγία RoHS EE | Συμμορφώνεται  Δήλωση RoHS EE |
| Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα | Ναι |
| Χωρίς υδράργυρο | Ναι |
| Κανονισμός RoHS Κίνας |  Δήλωση RoHS Κίνας |
| Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS |  Ναι |
| Περιβαλλοντικές αναφορές |  Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος |

| | |
|---------------------|--|
| Προφίλ κυκλικότητας | Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης |
| ΑΗΗΕ | Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων. |

Συμβατική εγγύηση

| | |
|---------|-----------|
| Εγγύηση | 18 months |
|---------|-----------|
