



### Κύριος

Σειρά προϊόντων	Acti9
Όνομα προϊόντος	Acti9 iTL
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Τηλεχειριζόμενος διακόπτης (καστανίας)
Σύντομο όνομα συσκευής	iTLc
Εφαρμογή συσκευής	Centralised control
Πόλοι	1P
Σύνθεση επαφής πόλου	1 NO
[In] ονομαστικό ρεύμα	16 A
Τύπος δικτύου	AC
[Uc] τάση κυκλώματος ελέγχου	24 V AC 50/60 Hz

### Συμπληρωματικός

Συχνότητα δικτύου	50/60 Hz
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	250 V AC 50/60 Hz
Τύπος ελέγχου	Απομακρυσμένος και χειροκίνητος έλεγχος Αποσύνδεση πηνίου
Τύπος σήματος ελέγχου	Παλμός
Συχνότητα ενεργοποίησης	100 λειτουργίες/ημέρα 5 λειτουργίες/λεπτό
Διάρκεια παλμού	50 ms...1 s
Τύπος απομακρυσμένου ελέγχου	Μπουτόν
Τοπική σηματοδότηση	ON/OFF ένδειξη
Τρόπος τοποθέτησης	Σταθερό
Στήριξη τοποθέτησης	Ράγα DIN
Αποστάσεις 9 mm	2
Ύψος	84 mm
Πλάτος	18 mm
Βάθος	60 mm
Ηλεκτρική αντοχή	Ηλεκτρική αντοχή 21AC-21: Ηλεκτρική αντοχή 21200000 cycles Ηλεκτρική αντοχή 21AC-22: Ηλεκτρική αντοχή 21100000 cycles
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1 καλώδιο(α) 0,5...4 mm <sup>2</sup> άκαμπτο Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1 καλώδιο(α) 0,5...4 mm <sup>2</sup> άκαμπτο με Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1 καλώδιο(α) 1...4 mm <sup>2</sup> εύκαμπτο Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1 καλώδιο(α) 1...4 mm <sup>2</sup> εύκαμπτο με κος Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1 καλώδιο(α) 1,5...4 mm <sup>2</sup> άκαμπτο Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1 καλώδιο(α) 1,5...4 mm <sup>2</sup> άκαμπτο με Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1 καλώδιο(α) 1,5...4 mm <sup>2</sup> εύκαμπτο Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1 καλώδιο(α) 1,5...4 mm <sup>2</sup> εύκαμπτο με κος

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Μήκος απογύμνωσης καλωδίων	11 mm
Ροπή σύσφιξης	1 N.m
Εύρος συμβατότητας	Acti 9 iATLs Acti 9 iETL iTL 16 Acti 9 iATLc+c





## Περιβάλλον

Πρότυπα	EN 669-2-2 EN 669-1
Πιστοποιήσεις προϊόντος	GOST[RETURN]CCC
Σήματα ποιότητας	NF IMQ KEMA CEBEC
Επίπεδο θορύβου	60 dB
Βαθμός προστασίας IP	IP βαθμός προστασίας 2IP20 συμμόρφωση με JIS C 4520 (στο άνοιγμα) IP βαθμός προστασίας 2IP40 συμμόρφωση με JIS C 4520 (στον πίνακα)
Βαθμός ρύπανσης	Βαθμός μόλυνσης 13
Κλιματολογικές συνθήκες	2
Σχετική υγρασία	95 % σε 55 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτούρ	-20...50 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-40...70 °C

## Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	1,8 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	114,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	3,45 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	20,0 cm
Package 2 Weight	1,419 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	17,519 kg

## Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	 <a href="#">Δήλωση REACH</a>
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	 <a href="#">Δήλωση RoHS Κίνας</a>
Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS	 <a href="#">Ναι</a>
Περιβαλλοντικές αναφορές	 <a href="#">Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος</a>
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
AHNE	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Απόδοση περιεχομένου αλογόνου	Προϊόν με πλαστικά μέρη χωρίς αλογόνο

## Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση

18 months