

A9F73404

Acti 9 iC60N μικροαυτόματος διακόπτης 4P 4A
καμπύλης B



Κύριος

Εφαρμογή συσκευής	Διανομή
Σειρά	Acti 9
Όνομα προϊόντος	Acti9 iC60
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Μικροαυτόματος διακόπτης
Σύντομο όνομα συσκευής	iC60N
Περιγραφή πόλων	4Π
Αριθμός ζωνών	4
[In] ονομαστικό ρεύμα	4 A
Τύπος δικτύου	DC AC
Τεχνολογία συσκευής απόπλισης	Θερμο-μαγνητικό
Κωδικός καμπύλης	B
Ικανότητα διακοπής	6000 A I _{cn} σε 400 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60898-1 50 KA I _{cu} σε 12...60 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2 50 KA I _{cu} σε 220...240 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2 50 KA I _{cu} σε 100...133 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2 50 KA I _{cu} σε 380...415 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2 25 KA I _{cu} σε 440 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2 10 kA I _{cu} σε <= 250 V DC συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
Κατηγορία χρήσης	Κατηγορία A συμμόρφωση με EN 60947-2 Κατηγορία A συμμόρφωση με IEC 60947-2
Καταλληλότητα για απομόνωση	Καταλληλότητα για απομόνωση 1NAI συμμόρφωση με EN 60898-1 Καταλληλότητα για απομόνωση 1NAI συμμόρφωση με EN 60947-2 Καταλληλότητα για απομόνωση 1NAI συμμόρφωση με IEC 60898-1 Καταλληλότητα για απομόνωση 1NAI συμμόρφωση με IEC 60947-2
Πρότυπα	IEC 60898-1 EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60947-2

Συμπληρωματικός

Συχνότητα δικτύου	50/60 Hz
Όριο αφόπλισης μαγνητικού	4 x In +/- 20 %
[Ics] ονομαστική ικανότητα διακοπής σε λειτού	50 KA 100 % συμμόρφωση με EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 50 KA 100 % συμμόρφωση με IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 50 KA 100 % συμμόρφωση με EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 25 KA 100 % συμμόρφωση με EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 50 KA 100 % συμμόρφωση με IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 25 KA 100 % συμμόρφωση με IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 50 KA 100 % συμμόρφωση με IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 50 KA 100 % συμμόρφωση με EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 6000 A 100 % συμμόρφωση με EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz 6000 A 100 % συμμόρφωση με IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz 10 KA 100 % συμμόρφωση με IEC 60947-2 - 180...250 V DC 10 KA 100 % συμμόρφωση με EN 60947-2 - 180...250 V DC
Κατηγορία περιορισμού	3 συμμόρφωση με EN 60898-1 3 συμμόρφωση με IEC 60898-1
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης	500 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN 60947-2 500 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	6 KV συμμόρφωση με EN 60947-2 6 kV συμμόρφωση με IEC 60947-2
Δείκτης θέσης επαφών	NAI
Τύπος ελέγχου	Χειριστήριο
Τοπική σηματοδότηση	Ένδειξη αφόπλισης
Τρόπος τοποθέτησης	Σταθερό
Στήριξη τοποθέτησης	Ράγα DIN
Συμβατότητα με μπάρα γεφύρωσης	Πάνω ή κάτω: NAI
Αποστάσεις 9 mm	8
Ύψος	85 mm
Πλάτος	72 mm
Βάθος	78,5 mm
Βάρος προϊόντος	0,5 kg
Χρώμα	Χρώμα 1λευκό
Μηχανική διάρκεια ζωής	20000 cycles
Ηλεκτρική αντοχή	Ηλεκτρική αντοχή 2110000 cycles
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Συνδέσεις - τερματικά 62μονός ακροδέκτης (πάνω ή κάτω) Συνδέσεις - τερματικά 621...25 mm ² Συνδέσεις - τερματικά 62άκαμπτο Συνδέσεις - τερματικά 62μονός ακροδέκτης (πάνω ή κάτω) Συνδέσεις - τερματικά 621...16 mm ² Συνδέσεις - τερματικά 62εύκαμπτο
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων	14 mm for πάνω ή κάτω connection
Ροπή σύσφιξης	2 N.m πάνω ή κάτω
Προστασία διαρροής ως προς γη	Ξεχωριστό στοιχείο





Περιβάλλον

Βαθμός προστασίας IP	Βαθμός προστασίας IP 18IP20 συμμόρφωση με JIS C 4520 Βαθμός προστασίας IP 18IP20 συμμόρφωση με EN 60529
Βαθμός ρύπανσης	Βαθμός μόλυνσης 13 συμμόρφωση με EN 60947-2 Βαθμός μόλυνσης 13 συμμόρφωση με IEC 60947-2
Κατηγορία υπέρτασης	IV
Κλιματολογικές συνθήκες	2 συμμόρφωση με IEC 60068-1
Σχετική υγρασία	95 % σε 55 °C
Υψόμετρο λειτουργίας	0...2000 m
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτούρ	-35...70 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-40...85 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	9,500 cm
Package 1 Weight	440,700 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	8,000 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	22,500 cm
Package 2 Weight	1,388 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	33
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	15,704 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	 Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας
Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS	 Ναι
Περιβαλλοντικές αναφορές	 Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
AHHE	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Απόδοση περιεχομένου αλογόνου	Προϊόν χωρίς αλογόνο

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------