

## A9L40271

Acti 9 iPRD-DC 40r αντικεραυνικό 800 PV 2P  
με απομακρυσμένη ένδειξη



### Κύριος

Σειρά προϊόντων	Acti 9
Όνομα προϊόντος	Acti9 iPRD PV-DC
Σύντομο όνομα συσκευής	iPRD PV-DC
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Αντικεραυνικό με αποσπώμενα φυσίγγια
Περιγραφή πόλων	2Π
Τύπος εξόδου	Επαφή (ξηρή)
Σύνθεση επαφών σήμανσης	1 SD (1 C/O)
Τύπος αντικεραυνικού	Δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
Uoc stc: Μέγιστη τάση ανοικτού κυκλώματος της Φ	666 V

### Συμπληρωματικός

Τύπος κατηγορίας αντικεραυνικού	Τύπου 2
Τεχνολογία αντικεραυνικού	MOV
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	800 V +/- 10 % DC
[In] ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης/απαγωγής	15 kA
[Imax] μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης/απαγωγής	40 kA
[Ucrn] μέγιστη συνεχής τάση λειτουργίας	Διαφορική λειτουργία (differential mode): 800 V L+/L- Λειτουργία κοινού σημείου: 800 V L+/PE Λειτουργία κοινού σημείου: 800 V L-/PE
Μέγιστο επίπεδο προστασίας τάσης [Up]	Διαφορική λειτουργία (differential mode) <3 kV τύπου 2 L+/L- Λειτουργία κοινού σημείου <3 kV τύπου 2 L+/PE Λειτουργία κοινού σημείου <3 kV τύπου 2 L-/PE
Τύπος συσκευής απόξευξης	Ενσωματωμένος αποξέυκτης
Τοπική σηματοδότηση	Λευκό / κόκκινο σημαία
Τάση κυκλώματος σηματοδότησης	AC: 250 V 50/60 Hz
Εξόδου ρεύμα σηματοδότησης	0,25 A
Τρόπος τοποθέτησης	Κουμπωτό
Στήριξη τοποθέτησης	Ράγα DIN
Αποστάσεις 9 mm	6
Ύψος	85 mm
Πλάτος	54 mm
Βάθος	69 mm
Βάρος προϊόντος	400 g
Χρώμα	Χρώμα 1λευκό (RAL 9003)
Χρόνος απόκρισης	<= 25 ns
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Ακροδέκτης καλωδίου 2,5...25 mm <sup>2</sup> άκαμπτο Ακροδέκτης καλωδίου 2,5...16 mm <sup>2</sup> εύκαμπτο Ακροδέκτης καλωδίου 2,5...16 mm <sup>2</sup> flexible stranded
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων	14 mm
Ροπή σύσφιξης	3,5 N.m

## Περιβάλλον

Πρότυπα	EN 50539-11:2013 UTE C 61740-51
Πιστοποιήσεις προϊόντος	CE
Βαθμός προστασίας IP	IP40 στην πρόσοψη: IP20 στον ακροδέκτη:
Βαθμός προστασίας IK	IK βαθμός προστασίας 4IK03
Σχετική υγρασία	5...95 %
Υψόμετρο λειτουργίας	2000 m
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-25...60 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-40...85 °C

## Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,8 cm
Package 1 Width	6,4 cm
Package 1 Length	9,2 cm
Package 1 Weight	348,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	8,5 cm
Package 2 Width	10,2 cm
Package 2 Length	27,7 cm
Package 2 Weight	1,446 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	36
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	13,567 kg

## Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	<a href="#">Δήλωση REACH</a>
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται <a href="#">Δήλωση RoHS EE</a>
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα	Ναι
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	<a href="#">Δήλωση RoHS Κίνας</a>
Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS	<a href="#">Ναι</a>
Περιβαλλοντικές αναφορές	<a href="#">Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος</a>
Προφίλ κυκλικότητας	<a href="#">Πληροφορίες Ολοκλήρωσης Κύκλου Ζωής</a>

## Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------