


## Product data sheet

### Characteristics

# A9N18574

Acti 9 διακόπτης διαρροής VIGI C120 2P  
500mA τύπου A



### Κύριος

Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Add-on residual current devices
Σύντομο όνομα συσκευής	Vigi C120
Περιγραφή πόλων	2Π
[In] ονομαστικό ρεύμα	125 A
Τύπος δικτύου	AC
Ευαισθησία διαρροής ως προς γη	500 mA
Χρονοκαυστήρηση προστασίας διαρροής ως προς	Στιγμιαίο
Κατηγορία προστασίας διαρροής ως προς γη	Τύπος A

### Συμπληρωματικός

Τοποθεσία συσκευής στο σύστημα	Αναχώρηση
Συχνότητα δικτύου	50/60 Hz
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	230...415 V AC 50/60 Hz
Τεχνολογία απόπλισης διαρροής	Ανεξάρτητα τάσης
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης	500 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-1
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	6 kV συμμόρφωση με IEC 60947-2
Τρόπος τοποθέτησης	Κουμπωτό
Στήριξη τοποθέτησης	Συμμετρική ράγα DIN 35 mm
Ηλεκτρική σύνδεση σε μικροαυτόματο	Με βίδες
Αποστάσεις 9 mm	7
Ύψος	95 mm
Πλάτος	117 mm
Βάθος	73 mm
Βάρος προϊόντος	0,325 kg
Χρώμα	Χρώμα 1λευκό
Μηχανική διάρκεια ζωής	20000 cycles
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1...35 mm <sup>2</sup> εύκαμπτο Ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1...50 mm <sup>2</sup> άκαμπτο
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων	15 mm
Ροπή σύσφιξης	3,5 N.m




### Περιβάλλον

Πρότυπα	EN 61009 IEC/EN 61009-2-1
Βαθμός προστασίας IP	IP20
Βαθμός ρύπανσης	Βαθμός μόλυνσης 13 συμμόρφωση με IEC 60947-2
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-25...60 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-40...60 °C

## Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,2 cm
Package 1 Width	13,5 cm
Package 1 Length	13,5 cm
Package 1 Weight	386,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,575 kg

## Βιωσιμότητα προσφοράς

Κανονισμός REACH	 <a href="#">Δήλωση REACH</a>
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	 <a href="#">Δήλωση RoHS Κίνας</a>
Πληροφορίες εξαιρέσης RoHS	 <a href="#">Ναι</a>
AHHE	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

## Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------