

## A9N61500

Acti 9 C60H-DC μικροαυτόματος διακόπτης  
250VDC 1P 0.5A καμπύλης C



### Κύριος

Σειρά	Acti9
Όνομα προϊόντος	Acti 9 C60H-DC
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Μικροαυτόματος διακόπτης
Σύντομο όνομα συσκευής	C60H-DC
Εφαρμογή συσκευής	Διανομή
Περιγραφή πόλων	1P
Αριθμός ζωνών	1
[In] ονομαστικό ρεύμα	0,5 A σε 25 °C
Τύπος δικτύου	DC
Τεχνολογία συσκευής απόπλισης	Θερμο-μαγνητικό
Κωδικός καμπύλης	C
Ικανότητα διακοπής	10 kA I <sub>cu</sub> σε 220 V DC συμμόρφωση με EN 60947-2 10 kA I <sub>cu</sub> σε 220 V DC συμμόρφωση με IEC 60947-2 6 kA I <sub>cu</sub> σε 250 V DC συμμόρφωση με EN 60947-2 6 kA I <sub>cu</sub> σε 250 V DC συμμόρφωση με IEC 60947-2 20 kA I <sub>cu</sub> σε 110 V DC συμμόρφωση με EN 60947-2 20 kA I <sub>cu</sub> σε 110 V DC συμμόρφωση με IEC 60947-2
Κατηγορία χρήσης	Κατηγορία A συμμόρφωση με EN 60947-2 Κατηγορία A συμμόρφωση με IEC 60947-2
Καταλληλότητα για απομόνωση	Καταλληλότητα για απομόνωση 1NAI συμμόρφωση με IEC 60947-2 Καταλληλότητα για απομόνωση 1NAI συμμόρφωση με EN 60947-2

### Συμπληρωματικός

Συχνότητα δικτύου	50/60 Hz
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	250 V DC
[Ics] ονομαστική ικανότητα διακοπής σε λειπυ	15 kA 75 % συμμόρφωση με EN 60947-2 - 110 V DC 15 kA 75 % συμμόρφωση με IEC 60947-2 - 110 V DC 4,5 kA 75 % συμμόρφωση με EN 60947-2 - 250 V DC 4,5 kA 75 % συμμόρφωση με IEC 60947-2 - 250 V DC 7,5 kA 75 % συμμόρφωση με EN 60947-2 - 220 V DC 7,5 kA 75 % συμμόρφωση με IEC 60947-2 - 220 V DC
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης	500 V DC συμμόρφωση με IEC 60947-2 500 V DC συμμόρφωση με EN 60947-2
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	6 kV συμμόρφωση με EN 60947-2 6 kV συμμόρφωση με IEC 60947-2
Δείκτης θέσης επαφών	NAI
Τύπος ελέγχου	Χειριστήριο
Τοπική σηματοδότηση	ON/OFF ένδειξη
Τρόπος τοποθέτησης	Σταθερό
Στήριξη τοποθέτησης	Συμμετρική ράγα DIN 35 mm
Συμβατότητα με μπάρα γαφύρωσης	Πάνω ή κάτω: πρότυπο
Αποστάσεις 9 mm	2

Βάρος προϊόντος	0,128 kg
Χρώμα	Χρώμα 1λευκό
Μηχανική διάρκεια ζωής	20000 cycles
Ηλεκτρική αντοχή	Ηλεκτρική αντοχή 213000 cycles Ηλεκτρική αντοχή 21L/R = 2 ms
Πρόβλεψη για τοποθέτηση λουκέτου	Με κλειδωμα
Περιγραφή επιλογών ασφάλισης	Στη θέση Ο
Ροπή σύσφιξης	Κύκλωμα ισχύος: 2,5 N.m πάνω ή κάτω
Προστασία διαρροής ως προς γη	Χωρίς

## Περιβάλλον

Πρότυπα	EN 60947-2 IEC 60947-2
Βαθμός ρύπανσης	Βαθμός μόλυνσης 13 συμμόρφωση με EN 60947-2 Βαθμός μόλυνσης 13 συμμόρφωση με IEC 60947-2
Κατηγορία υπέρτασης	IV
Κλιματολογικές συνθήκες	2 συμμόρφωση με IEC 60068-2
Υψόμετρο λειτουργίας	2000 m
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-25...70 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-40...85 °C

## Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,8 cm
Package 1 Width	2,0 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	117,0 g

## Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh	<a href="#">Δήλωση REACh</a>
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται <a href="#">Δήλωση RoHS EE</a>
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα	Ναι
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	<a href="#">Δήλωση RoHS Κίνας</a>
Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS	<a href="#">Ναι</a>
Περιβαλλοντικές αναφορές	<a href="#">Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος</a>
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης

## Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------