



Κύριος

Σειρά προϊόντος	C60
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Μικροαυτόματος διακόπτης
Σύντομο όνομα συσκευής	C60PV-DC
Περιγραφή πόλων	2Π
Αριθμός ζωνών	2
Τύπος δικτύου	DC
Κωδικός καμπύλης	B
Κατηγορία χρήσης	Κατηγορία A συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
Καταλληλότητα για απομόνωση	Καταλληλότητα για απομόνωση 1NAI συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2

Συμπληρωματικός

[In] ονομαστικό ρεύμα	20 A
Voltage Drop	588 mV 29,4 mOhm 11,8 W 20 A
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	800 V DC
Όριο απόπλισης μαγνητικού	5.5 x In
Ικανότητα διακοπής	3 kA Icu σε 650 V DC 1,5 kA Icu σε 800 V DC
[Ics] ονομαστική ικανότητα διακοπής σε λειπυ	1,5 kA 100 % - 800 V DC 3 kA 100 % - 650 V DC
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης	1000 V DC
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	6 kV
Polarity sensitivity	No (can protect against bi-directional current)
Δείκτης θέσης επαφών	NAI
Τύπος ελέγχου	Χειριστήριο
Τρόπος τοποθέτησης	Σταθερό
Στήριξη τοποθέτησης	Συμμετρική ράγα DIN 35 mm
Αποστάσεις 9 mm	8
Ύψος	132,7 mm
Πλάτος	72 mm
Βάθος	77,4 mm
Βάρος προϊόντος	0,545 kg
Χρώμα	Χρώμα 1λευκό
Μηχανική διάρκεια ζωής	20000 cycles
Ηλεκτρική αντοχή	Ηλεκτρική αντοχή 211500 cycles Ηλεκτρική αντοχή 21L/R = 2 ms
Περιγραφή επιλογών ασφάλισης	Κλειδίωμα με λουκέτο σε θέση OFF
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Συνδέσεις - τερματικά 62ακροδέκτης σήραγγας (κάτω) Συνδέσεις - τερματικά 621...25 mm ² Συνδέσεις - τερματικά 62άκαμπτο Συνδέσεις - τερματικά 62ακροδέκτης σήραγγας (κάτω) Συνδέσεις - τερματικά 621...16 mm ² Συνδέσεις - τερματικά 62εύκαμπτο Συνδέσεις - τερματικά 62pre-wired cable (πάνω)
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων	14 mm
Ροπή σύσφιξης	2,5 N.m

Τμήμα της αγοράς	Κατοικία Γραφεία/καταστήματα
Κωδικός συμβατότητας	C60PV-DC

Περιβάλλον

Πρότυπα	EN/IEC 60947-2
Βαθμός ρύπανσης	Βαθμός μόλυνσης 12
Σχετική υγρασία	95 % σε 55 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-25...70 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-40...85 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	13,6 cm
Package 1 Weight	572 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	16,653 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	2493,92 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται Δήλωση RoHS EE
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα	Ναι
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας
Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS	Ναι
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------