



### Κύριος

Σειρά προϊόντος	C60
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Μικροαυτόματος διακόπτης
Σύντομο όνομα συσκευής	C60PV-DC
Περιγραφή πόλων	2Π
Αριθμός ζωνών	2
Τύπος δικτύου	DC
Κωδικός καμπύλης	B
Κατηγορία χρήσης	Κατηγορία A συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
Καταλληλότητα για απομόνωση	Καταλληλότητα για απομόνωση 1NAI συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2

### Συμπληρωματικός

[In] ονομαστικό ρεύμα	8 A
Voltage Drop	1384 mV 173 mOhm 11,1 W 8 A
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	800 V DC
Όριο απόπλισης μαγνητικού	5.5 x In
Ικανότητα διακοπής	3 kA Icu σε 650 V DC 1,5 kA Icu σε 800 V DC
[Ics] ονομαστική ικανότητα διακοπής σε λειπυ	1,5 kA 100 % - 800 V DC 3 kA 100 % - 650 V DC
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης	1000 V DC
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	6 kV
Polarity sensitivity	No (can protect against bi-directional current)
Δείκτης θέσης επαφών	NAI
Τύπος ελέγχου	Χειριστήριο
Τρόπος τοποθέτησης	Σταθερό
Στήριξη τοποθέτησης	Συμμετρική ράγα DIN 35 mm
Αποστάσεις 9 mm	8
Ύψος	132,7 mm
Πλάτος	72 mm
Βάθος	77,4 mm
Βάρος προϊόντος	0,545 kg
Χρώμα	Χρώμα 1λευκό
Μηχανική διάρκεια ζωής	20000 cycles
Ηλεκτρική αντοχή	Ηλεκτρική αντοχή 211500 cycles Ηλεκτρική αντοχή 21L/R = 2 ms
Περιγραφή επιλογών ασφάλισης	Κλειδίωμα με λουκέτο σε θέση OFF
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Συνδέσεις - τερματικά 62ακροδέκτης σήραγγας (κάτω) Συνδέσεις - τερματικά 621...25 mm <sup>2</sup> Συνδέσεις - τερματικά 62άκαμπτο Συνδέσεις - τερματικά 62ακροδέκτης σήραγγας (κάτω) Συνδέσεις - τερματικά 621...16 mm <sup>2</sup> Συνδέσεις - τερματικά 62εύκαμπτο Συνδέσεις - τερματικά 62pre-wired cable (πάνω)
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων	14 mm
Ροπή σύσφιξης	2,5 N.m

Τμήμα της αγοράς	Γραφεία/Καταστήματα Κατοικία
Κωδικός συμβατότητας	C60PV-DC






## Περιβάλλον

Πρότυπα	EN/IEC 60947-2
Βαθμός ρύπανσης	Βαθμός μόλυνσης 12
Σχετική υγρασία	95 % σε 55 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-25...70 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-40...85 °C

## Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	13,6 cm
Package 1 Weight	572 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	16,73 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	2493,92 kg

## Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	 <a href="#">Δήλωση REACH</a>
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται  <a href="#">Δήλωση RoHS EE</a>
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα	Ναι
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	 <a href="#">Δήλωση RoHS Κίνας</a>
Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS	 <a href="#">Ναι</a>
Περιβαλλοντικές αναφορές	 <a href="#">Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος</a>
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης

## Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------