

Κύριος

Σειρά	Acti 9
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Add-on residual current devices
Σύντομο όνομα συσκευής	Vigi iC60
Περιγραφή πόλων	2Π
[In] ονομαστικό ρεύμα	63 A
Ευαισθησία διαρροής ως προς γη	30 mA
Χρονοκαυστήρηση προστασίας διαρροής ως πρ	Στιγμιαίο
Earth leakage protection type	Τύπος A-SI
Τύπος δικτύου	AC
Συχνότητα δικτύου	50/60 Hz
[U _e] ονομαστική τάση λειτουργίας	230...240 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 61009-1 230...240 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 61009-2-1
Πρότυπα	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
Αποστάσεις 9 mm	4

Συμπληρωματικός

Τοποθεσία συσκευής στο σύστημα	Αναχώρηση
Τεχνολογία απόπλισης διαρροής	Ανεξάρτητα τάσης
[U _i] ονομαστική τάση μόνωσης	500 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2
[U _{imp}] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	6 kV συμμόρφωση με IEC 60947-2
Εύρος συμβατότητας	Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
Συμβατότητα προϊόντος	Μονός ακροδέκτης
Τοπική σηματοδότηση	Ένδειξη απόπλισης
Τρόπος τοποθέτησης	Κουμπωτό
Στήριξη τοποθέτησης	Ράγα DIN
Ηλεκτρική σύνδεση σε μικροαυτόματο	Με βίδες
Συμβατότητα με μπάρα γεφύρωσης	Κάτω μέρος: NAI
Ύψος	91 mm
Πλάτος	72 mm
Βάθος	73,5 mm
Βάρος προϊόντος	0,165 kg
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Ακροδέκτης καλωδίου κάτω για 1 καλώδιο(α) 1...35 mm ² άκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου Ακροδέκτης καλωδίου κάτω για 1 καλώδιο(α) 1...25 mm ² εύκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου Ακροδέκτης καλωδίου κάτω για 1 καλώδιο(α) 1...25 mm ² εύκαμπτο με ακροδέκτη καλωδίου

Μήκος απογύμνωσης καλωδίων	14 mm for κάτω μέρος connection
Ροπή σύσφιξης	3,5 N.m κάτω μέρος





Περιβάλλον

Βαθμός προστασίας IP	IP20 conforming to JIS C 4520 IP40 (πίνακας για υλικά ράγας) conforming to JIS C 4520
Βαθμός ρύπανσης	Βαθμός μόλυνσης 13 συμμόρφωση με IEC 60947-2
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα	Κρουστική αντοχή 8/20 µs, 3000 A συμμόρφωση με IEC 61009-1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-25...60 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-40...85 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,7 cm
Package 1 Width	8,8 cm
Package 1 Length	12,0 cm
Package 1 Weight	188,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	27
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,558 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	 Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας
Πληροφορίες εξαιρέσης RoHS	 Ναι
Περιβαλλοντικές αναφορές	 Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
ΑΗΗΕ	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Απόδοση περιεχομένου αλογόνου	Προϊόν με πλαστικά μέρη χωρίς αλογόνο

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------