

### Κύριος

Σειρά προϊόντος	Advantys Telefast ABE7
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Plug-in electromechanical relay
Τύπος κυκλώματος ελέγχου	DC
Minimum ordered quantity	Σετ των 4

### Συμπληρωματικός

Πλάτος	12 mm
Συμβατότητα προϊόντος	ABE7P08T330E ABE7R16T332 ABE7P16T334 ABE7P16T318E ABE7P16T318 ABE7P16T332 ABE7P16T330 ABE7R16T330 ABE7P16T330E ABE7P08T330
[Uc] τάση κυκλώματος ελέγχου	24 V
[Ith] συμβατικό θερμικό ρεύμα	10 A
Σύνθεση και τύπος επαφών	1 C/O
Κατώφλι τάσης αφόπλισης	16.8 V σε 40 °C
Τάση απόρριψης	3,6 V σε 20 °C
Ρεύμα απόρριψης	3,5 mA σε 20 °C
Maximum power dissipation per pole	0,6 W
Ονομαστικό ρεύμα συνεργαζόμενης ασφάλειας	1 A, ταχείας τήξης
Μέγιστη τάση μεταγωγής	130 V DC συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 264 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
Ηλεκτρική αντοχή	500000 Cycles, μέγιστο ρεύμα μεταγωγής: 1400 mA σε 24 V DC-13 10 ms 500000 Cycles, μέγιστο ρεύμα μεταγωγής: 1700 mA σε 230 V AC-15 500000 Cycles, μέγιστο ρεύμα μεταγωγής: 3000 mA σε 230 V AC-12 500000 cycles, μέγιστο ρεύμα μεταγωγής: 3000 mA σε 24 V DC-12
Ελάχιστο ρεύμα μεταγωγής	100 mA σε >= 5 V
Ηλεκτρική αξιοπιστία	1e-008
Εύρος λειτουργίας σε Hz	5 Hz εκτός φορτίου 0,5 Hz σε Ie
Μηχανική διάρκεια ζωής	20000000 cycles
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	2,5 kV συμμόρφωση με IEC 60947-1
Βάρος προϊόντος	0,017 kg

### Περιβάλλον

Μέγ. ατρωσία σε μικροδιακοπές	5 ms
Διηλεκτρικό σθένος	2000 V συμμόρφωση με IEC 60947-1

## Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,2 cm
Package 1 Width	2,8 cm
Package 1 Length	4 cm
Package 1 Weight	20 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	3,5 cm
Package 2 Width	6 cm
Package 2 Length	4,5 cm
Package 2 Weight	84 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	288
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	15 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	6,232 kg

## Βιωσιμότητα προσφοράς

Κανονισμός REACH	<a href="#">Δήλωση REACH</a>
REACH free of SVHC	Yes
Οδηγία RoHS EE	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE) <a href="#">Δήλωση RoHS EE</a>
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	<a href="#">Yes</a>
Κανονισμός RoHS Κίνας	<a href="#">Δήλωση RoHS Κίνας</a>

## Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------