

C11N4TM016B

Compact NSXm αυτόματος διακόπτης ισχύος
16A 4P 50kA@380/415V για σύνδεση κος



Κύριος

Σειρά	ComPacT new generation
Όνομα προϊόντος	ComPacT NSXm new generation
Σειρά προϊόντος	ComPacT NSXm new generation
Σύντομο όνομα συσκευής	NSXm 63N
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Αυτόματος διακόπτης ισχύος
Εφαρμογή συσκευής	Διανομή
Περιγραφή πόλων	4Π
Περιγραφή προστατευμένων πόλων	4D
Θέση ουδέτερου	Αριστερά
[In] ονομαστικό ρεύμα	16 A σε 40 °C
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	Ue ονομαστική τάση λειτουργίας 29690 VUe ονομαστική τάση λειτουργίας 29ACUe ονομαστική τάση λειτουργίας 2950/60 Hz
Τύπος δικτύου	AC
Συχνότητα δικτύου	50/60 Hz
Καταλληλότητα για απομόνωση	Καταλληλότητα για απομόνωση 1NAI συμμόρφωση με IEC 60947-2
Κατηγορία χρήσης	Κατηγορία A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity	90 KA Icu σε 220...240 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2 50 KA Icu σε 380...415 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2 50 KA Icu σε 440 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2 25 KA Icu σε 500 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2 15 KA Icu σε 525 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2 10 kA Icu σε 660...690 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2
Performance level	N 50 kA 415 V AC
Όνομα μονάδας ελέγχου	TM-D
Τεχνολογία συσκευής απόπλισης	Θερμο-μαγνητικό
Λειτουργίες προστασίας μονάδας ελέγχου	LI
Τύπος ελέγχου	Χειριστήριο
Circuit breaker mounting mode	Σταθερό

Συμπληρωματικός

[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης	800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity	90 KA σε 220...240 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2 50 KA σε 380...415 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2 50 KA σε 440 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2 25 KA σε 500 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2 15 KA σε 525 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2 2,5 kA σε 660...690 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2
Μηχανική διάρκεια ζωής	20000 cycles
Ηλεκτρική αντοχή	20000 Cycles σε 440 V In/2 10000 Cycles σε 440 V In 10000 Cycles σε 690 V In/2 5000 cycles σε 690 V In
Εκλυση θερμότητας ανά πόλο	2,4 W
Στήριξη τοποθέτησης	Πλάτη
Θέση στερέωσης	Οριζόντιο και κάθετο Flat on the back
Πάνω σύνδεση	Πρόσοψη
Σύνδεση κάτω πλευράς	Πρόσοψη
Connection terminals	συμπίεση κος/μπάρας
Σημείο σύνδεσης	35 Mm με εκτατήρες 27 mm χωρίς εκτατήρες
Στοιχεία των 9mm	12 στοιχείο
Ονομαστικό μέγεθος μονάδας ελέγχου	16 A σε 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Ρυθμιζόμενη
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0.7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr	Σταθερό
Neutral protection settings	1 x Ir (4D)
Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Σταθερό
[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	500 A
Προστασία διαρροής ως προς γη	Χωρίς
Number of slots for electrical auxiliaries	1 υποδοχή (εξ) για βοηθητικός διακόπτης OF 1 υποδοχή (εξ) για διακόπτης συναγερμού SD 1 υποδοχή (εξ) για πηνίο αφόπλισης MN or MX
Τοπική σηματοδότηση	για παρουσία βοηθητικών επαφών: Τοπική ένδειξη 16σημαία (EN/ISO 13850: 2006)
Width (W)	108 mm
Height (H)	137 mm
Depth (D)	80 mm
Βάρος προϊόντος	1,42 kg
Χρώμα	Χρώμα 1γκρι (RAL 7016)





Περιβάλλον

Πρότυπα	EN/IEC 60947
Βαθμός ρύπανσης	Βαθμός μόλυνσης 13 συμμόρφωση με IEC 60664-1
Βαθμός προστασίας IP	Βαθμός προστασίας IP 18IP40 συμμόρφωση με JIS C 4520
Βαθμός προστασίας IK	IK βαθμός προστασίας 4IK07 συμμόρφωση με IEC 68-2-27
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-25...70 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-50...85 °C
Σχετική υγρασία	0...95 %
Υψόμετρο λειτουργίας	2000 m χωρίς υποβιβασμό 5000 m με υποβιβασμό

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13 cm
Package 1 Width	12 cm
Package 1 Length	22 cm
Package 1 Weight	1,6 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	10,19 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	150 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	254,49 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	 Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS	 Ναι
Περιβαλλοντικές αναφορές	 Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Απόδοση περιεχομένου αλογόνου	Προϊόν με πλαστικά μέρη χωρίς αλογόνο