

Product data sheet

Characteristics

IMT33094

Thorsman 18W LED - προβολέας εργασίας



Κύριος

Σειρά	Thorsman
Όνομα προϊόντος	Thorsman 18 LED
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Λάμπα εργασίας
Πηγή φωτεινότητας	42 x SMD LED 5630 18 W

Συμπληρωματικός

Τύπος εγκατάστασης	Εξωτερικού χώρου Εσωτερικού χώρου
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	100...240 V
Τύπος δικτύου	AC
Συχνότητα δικτύου	50/60 Hz
Τύπος πρίζας τροφοδοσίας	2P
Πρότυπο πρίζας	Περίγραμμα/Πλαίσιο
Φωτεινή ροή	1500 lm
Διάρκεια ζωής λάμπας	50000 h
Δείκτη απόδοσης χρωμάτων	R _a =80
Γωνία δέσμης	100 °
Μονωτικό υλικό καλωδίων	Νεοπρένιο
Υλικό	ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο) TPE (θερμοπλαστικό ελαστομερές)
Ηλεκτρική σύνδεση	Ισχύς cord H05RN-F2x1.0 2 m
Κατηγορία ηλεκτρικής μόνωσης	Κατηγορία II
Ύψος	200 mm
Πλάτος	200 mm
Βάθος	80 mm
Βάρος προϊόντος	0,99 kg
Στοχοθετημένη χώρα	Γαλλία Βέλγιο Γερμανία

Περιβάλλον

Περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό	Ανθετικό στην σκόνη Στεγανό
Βαθμός προστασίας IP	IP54
Βαθμός προστασίας IK	IK07
Σήματα ποιότητας	CE
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-25...40 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11 cm
Package 1 Width	21 cm
Package 1 Length	25,5 cm
Package 1 Weight	1,18 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	 Δήλωση REACH
Χωρίς SVHC κατά REACH	Ναι
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται  Δήλωση RoHS EE
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα	Ναι
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας
Πληροφορίες εξαιρέσης RoHS	 Ναι
Περιβαλλοντικές αναφορές	 Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης