

Product data sheet

Characteristics

IMT47216

Mureva Lights 20W 4000K, IP44 με αισθητήρα κίνησης



Κύριος

Σειρά	Mureva
Σειρά προϊόντος	Mureva lights
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Floodlight
Εφαρμογή συσκευής	Ware-houses and parking garages Residential Υποστήριξη συσκευής media Public areas Secure lighting Stadiums and arenas

Συμπληρωματικός

Τύπος εγκατάστασης	Εξωτερικού χώρου
Total system power	20 W
Πηγή φωτεινότητας	LED
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	300 V AC
Power factor	0,7
Δείκτη απόδοσης χρωμάτων	R _a =80
Φωτεινή ροή	2000 lm
Διάρκεια ζωής λάμπας	50000 h
Θερμοκρασία χρώματος	4000 K
Χρώμα	Μαύρο
Εξοπλισμός	Sensor
Κατηγορία ηλεκτρικής μόνωσης	Κατηγορία F
Γωνία δέσμης	110 °
Σχήμα	10 gn
Ύψος	163,4 mm
Πλάτος	181,4 mm
Βάθος	26,0 mm
Βάρος προϊόντος	570 g

Περιβάλλον

Περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό	Weatherproof
Βαθμός προστασίας IP	IP44
Βαθμός προστασίας IK	IK04
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-30...45 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	19,2 cm
Package 1 Width	19,2 cm
Package 1 Length	19,2 cm
Package 1 Weight	630 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	7,003 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	68,024 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	 Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS ΕΕ	Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Sustainable packaging	Yes
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS	 Ναι
Περιβαλλοντικές αναφορές	 Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	 Πληροφορίες Ολοκλήρωσης Κύκλου Ζωής
ΑΗΗΕ	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	24 months
---------	-----------