

K2B1002HCH

Μεταγωγικός διακόπτης Ø22 mm - 2 πόλων - 90° - 20 A



Κύριος

Σειρά προϊόντος	Harmony K
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Complete cam switch
Ονομασία εξαρτήματος	K2
[Ith] συμβατικό θερμικό ρεύμα	20 A
Τοποθεσία στερέωσης	Πρόσοψη
Τρόπος στήριξης	Οπή Ø 22 mm
Cam switch head type	Με μετώπη 45 x 45 mm
Τύπος χειριστηρίου	Μαύρο χειριστήριο, μήκος = 35 mm
Κλειδωμα περιστροφικού χειριστηρίου	Χωρίς
Presentation of legend	Με μεταλλικό, 0 - 1 μαύρο σήμανση
Λειτουργία επιλογικού διακόπτη	Διακόπτης
Επιστροφή	Χωρίς
Off position	With Off position
Περιγραφή πόλων	2Π
Switching positions	Right: 0° - 90°
Βαθμός προστασίας IP	IP65 conforming to JIS C 4520

Συμπληρωματικός

Switching angle	90 °
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης	690 V (βαθμός ρύπανσης 3) συμμόρφωση με IEC 60947-1
[Ithe] συμβατικό θερμικό ρεύμα	16 A
Ονομαστική ισχύς λειτουργίας σε W	1300 W AC-3, 300 V 1 φάση συμμόρφωση με IEC 60947-3 14000 W AC-21, 400 V 3 φάσεις συμμόρφωση με IEC 60947-3 17000 W AC-21, 500...660 V 3 φάσεις συμμόρφωση με IEC 60947-3 2200 W AC-3, 300 V 3 φάσεις συμμόρφωση με IEC 60947-3 2200 W AC-3, 400 V 1 φάση συμμόρφωση με IEC 60947-3 4000 W AC-23A, 300 V 3 φάσεις συμμόρφωση με IEC 60947-3 4000 W AC-3, 400 V 3 φάσεις συμμόρφωση με IEC 60947-3 4000 W AC-3, 500 V 3 φάσεις συμμόρφωση με IEC 60947-3 4000 W AC-3, 690 V 3 φάσεις συμμόρφωση με IEC 60947-3 5500 W AC-23A, 400 V 3 φάσεις συμμόρφωση με IEC 60947-3 5500 W AC-23A, 500 V 3 φάσεις συμμόρφωση με IEC 60947-3 5500 W AC-23A, 690 V 3 φάσεις συμμόρφωση με IEC 60947-3 8000 W AC-21, 300 V 3 φάσεις συμμόρφωση με IEC 60947-3
[Ie] rated operational current AC	8 A σε 400 V AC-3 3 φάσεις συμμόρφωση με IEC 60947-3 10,8 A σε 400 V AC-23A 3 φάσεις συμμόρφωση με IEC 60947-3 14,6 A σε 300 V AC-23A 3 φάσεις συμμόρφωση με IEC 60947-3 4,7 A σε 690 V AC-3 3 φάσεις συμμόρφωση με IEC 60947-3 6,4 A σε 690 V AC-23A 3 φάσεις συμμόρφωση με IEC 60947-3 6,5 A σε 500 V AC-3 3 φάσεις συμμόρφωση με IEC 60947-3 8,3 A σε 300 V AC-3 3 φάσεις συμμόρφωση με IEC 60947-3 8,9 A σε 500 V AC-23A 3 φάσεις συμμόρφωση με IEC 60947-3 2 A σε 500 V AC-15 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 3 A σε 400 V AC-15 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 4 A σε 300 V AC-15 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1

Ηλεκτρική αντοχή	200000 Cycles AC-23 200000 Cycles AC-3 600000 Cycles AC-15 600000 cycles AC-21
Maximum operating rate	2,5 Cyc/Mn AC-21 2,5 Cyc/Mn AC-23 2,5 Cyc/Mn AC-3 8,333 cyc/mn AC-15
Ρεύμα βραχυκυκλώματος	10000 A
Προστασία βραχυκυκλώματος	20 A φυσίγγιο Φυσίγγιο ασφάλειας, τύπος gG
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	4 kV in isolating function 6 kV συμμόρφωση με IEC 60947-1
Λειτουργία επαφής	Καθυστερημένης διακοπής
Θετικό άνοιγμα	Με
Ηλεκτρική σύνδεση	Ακροδέκτες βίδας εύκαμπτο, χωρητικότητα ακροδέκτη σύσφιξης: 2 x 1.5 mm ² Ακροδέκτες βίδας μονόκλωνο, χωρητικότητα ακροδέκτη σύσφιξης: 1 x 2.5 mm ²
Μηχανική διάρκεια ζωής	1000000 cycles
Συνολικό πλάτος CAD	45 mm
Συνολικό ύψος CAD	50 mm
Συνολικό βάθος CAD	49 mm
Βάρος προϊόντος	0,15 kg

Περιβάλλον

Πρότυπα	IEC 60947-3 για κύκλωμα ισχύος IEC 60947-5-1 για κύκλωμα ελέγχου CENELEC EN 50013 GB/T 14048.5 για κύκλωμα ελέγχου GB/T 14048.3 για κύκλωμα ισχύος
Πιστοποιήσεις προϊόντος	CSA 240 V 3 hr 3 φάσεις 2 UL 240 V 0,33 hr 1 φάση 2 CSA 240 V 1 hr 1 φάση UL 240 V 1 hr 3 φάσεις CCC
Διεργασία προστασίας	TC
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-25...55 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-40...70 °C
Αντοχή σε κρούση	30 gn συμμόρφωση με IEC 68-2-27
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις	5 gn (f = 10...150 Hz) συμμόρφωση με IEC 68-2-6
Κατηγορία υπέρτασης	Κατηγορία II συμμόρφωση με IEC 536 Κατηγορία II συμμόρφωση με NF C 20-030

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,500 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	11,000 cm
Package 1 Weight	157,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,701 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	320
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	62,432 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	📄 Δήλωση REACH
REACH free of SVHC	Yes
Οδηγία RoHS EE	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE) 📄 Δήλωση RoHS EE
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	📄 Yes
Κανονισμός RoHS Κίνας	📄 Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές	📄 Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
ΑΗΗΕ	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------