

Product data sheet
Characteristics

K2F003UCH

Μεταγωγικός διακόπτης - 3 πόλων - 45° - 20 A
- Ø 22 mm



Κύριος

Σειρά προϊόντος	Harmony K
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Complete cam switch
Ονομασία εξαρτήματος	K2
[Ith] συμβατικό θερμικό ρεύμα	20 A
Τοποθέτηση προϊόντος	Μπροστινή στήριξη
Τρόπος στήριξης	Οπή Ø 22 mm
Cam switch head type	Με μετώπη 45 x 45 mm
Τύπος χειριστηρίου	Μαύρο χειριστήριο, μήκος = 35 mm
Κλείδωμα περιστροφικού χειριστηρίου	Χωρίς
Presentation of legend	Με μεταλλικό, 2 - 0 - 1 μαύρο σήμανση
Λειτουργία επιλογικού διακόπτη	Διακόπτης μεταγωγής
Επιστροφή	Χωρίς
Off position	With Off position
Περιγραφή πόλων	3Π
Switching positions	Right: 0° - 45° Left: 0° - 315°
Βαθμός προστασίας IP	IP65 conforming to JIS C 4520

Συμπληρωματικός

Switching angle	45 °
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης	690 V (βαθμός ρύπανσης 3) συμμόρφωση με IEC 60947-1
[Ithe] συμβατικό θερμικό ρεύμα	16 A
Ηλεκτρική αντοχή	200000 Cycles AC-23 200000 Cycles AC-3 600000 Cycles AC-15 600000 cycles AC-21
Maximum operating rate	2,5 Cyc/Mn AC-21 2,5 Cyc/Mn AC-23 2,5 Cyc/Mn AC-3 8,333 cyc/mn AC-15
Ρεύμα βραχυκυκλώματος	10000 A
Προστασία βραχυκυκλώματος	20 A φυσίγγιο Φυσίγγιο ασφάλειας, τύπος gG
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	4 kV in isolating function 6 kV συμμόρφωση με IEC 947-1
Λειτουργία επαφής	Καθυστερημένης διακοπής
Θετικό άνοιγμα	Με
Ηλεκτρική σύνδεση	Ακροδέκτες βίδας εύκαμπτο, χωρητικότητα ακροδέκτη σύσφιξης: 2 x 1.5 mm² Ακροδέκτες βίδας μονόκλωνο, χωρητικότητα ακροδέκτη σύσφιξης: 1 x 2.5 mm²
Μηχανική διάρκεια ζωής	1000000 cycles
Συνολικό πλάτος CAD	45 mm
Συνολικό ύψος CAD	50 mm
Συνολικό βάθος CAD	69 mm
Βάρος προϊόντος	0,19 kg

Περιβάλλον

Πρότυπα	IEC 60947-3 για κύκλωμα ισχύος IEC 60947-5-1 για κύκλωμα ελέγχου CENELEC EN 50013
Πιστοποιήσεις προϊόντος	CSA 240 V 3 hr 3 φάσεις 2 UL 240 V 0,33 hr 1 φάση 2 CSA 240 V 1 hr 1 φάση UL 240 V 1 hr 3 φάσεις
Διεργασία προστασίας	TC
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-25...55 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-40...70 °C
Αντοχή σε κρούση	30 gn συμμόρφωση με IEC 68-2-27
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις	5 gn (f = 10...150 Hz) συμμόρφωση με IEC 68-2-6
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία	Κατηγορία II συμμόρφωση με IEC 536 Κατηγορία II

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,500 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	16,500 cm
Package 1 Weight	202,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,492 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	256
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	64,672 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	 Δήλωση REACH
Χωρίς SVHC κατά REACH	Ναι
Οδηγία RoHS EE	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE)  Δήλωση RoHS EE
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα	Ναι
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS	 Ναι
Περιβαλλοντικές αναφορές	 Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
ΑΗΗΕ	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------