


Product data sheet

Characteristics

MTN2304-0460

Merten M-Plan πρίζα σούκο ασφαλείας με φωτιστικό νυκτός Αλουμίνιο



Κύριος

Σειρά	Merten
Όνομα προϊόντος	System M
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Έξοδος ρευματοδότη
Παρουσίαση συσκευής	Mechanism with fixing frame and cover plate

Συμπληρωματικός

Στήριξη συσκευής	Χωνευτό
Τρόπος στήριξης	Με βίδες και νύχια
Εφαρμογή συσκευής	Τροφοδοσία
Αριθμός πριζών	1
Διαμόρφωση πόλων εξόδων	2P + E
Standard έξοδος	Σούκο
Standard έξοδος	CEE 7/3
Τύπος καλύμματος	With shutter
Τοπική σηματοδότηση	LED
Λειτουργία σηματοδότησης	Night light
Χρώμα σηματοδότησης	Warm white
Ονομαστικό ρεύμα	16 A
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	250 V
Τύπος δικτύου	AC
Συχνότητα δικτύου	50/60 Hz
Χρώμα	Αλουμίνιο
Υλικό	Θερμοπλαστικό
Κατεργασία επιφάνειας	Με βερνίκι
Φινίρισμα επιφάνειας	Matt
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Ακροδέκτες χωρίς βίδα
Βαθμός προστασίας IP	IP20
Πλάτος	71 mm
Ύψος	71 mm
Βάθος	42 mm
Πρότυπα	DIN 49440

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,3 cm
Package 1 Width	7,6 cm
Package 1 Length	7,6 cm

Package 1 Weight	99,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	18,5 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,36 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κανονισμός REACH	 Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας
Πληροφορίες εξαιρέσης RoHS	 Ναι
ΑΗΗΕ	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	24 months
---------	-----------