



Κύριος

Σειρά προϊόντος	KNX
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Μονάδα ελέγχου 0-10 V
Τύπος λειτουργίας	Σύστημα bus KNX Χειροκίνητος
Τύπος διαύλου	KNX

Συμπληρωματικός

Total number of 18 mm modules	2,5
Στήριξη τοποθέτησης	Ράγα DIN
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	100...240 V AC 50...60 Hz
Ρεύμα εισόδου	0,12... 100 mA
Τύπος αναλογικής εξόδου	Τάση
Εύρος αναλογικής εξόδου	1...10 V
Αριθμός εξόδων	1
[In] ονομαστικό ρεύμα	16 A
Τύπος φορτίου	Incandescent lamps: <= 1600 W, 100 V AC Incandescent lamps: <= 3600 W, 230 V AC Incandescent lamps: <= 3840 W, 240 V AC Halogen lamps: <= 1086 W, 100 V AC Halogen lamps: <= 2500 W, 230 V AC Halogen lamps: <= 2608 W, 240 V AC Parallel compensated fluorescent lamp: <= 1086 VA, 100 V AC Parallel compensated fluorescent lamp: <= 2500 VA, 230 V AC Parallel compensated fluorescent lamp: <= 2608 VA, 240 V AC Χωρητικό: , 16 A, 200 μF, 100...240 V AC

Περιβάλλον

Βαθμός προστασίας IP	IP20
----------------------	------

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,200 cm
Package 1 Width	12,700 cm
Package 1 Length	15,800 cm
Package 1 Weight	252,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	19,700 cm
Package 2 Width	30,600 cm

Package 2 Length	40,400 cm
Package 2 Weight	2,664 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Κανονισμός RoHS Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	Πληροφορίες Ολοκλήρωσης Κύκλου Ζωής
ΑΗΗΕ	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------