

NSYCCOTHOF

ClimaSys CC - απλός θερμοστάτης 250V -
εύρος θερμοκρασίας 0...60°C - NO - °F



Κύριος

Σειρά	ClimaSys
Όνομα προϊόντος	ClimaSys CC
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Απλός θερμοστάτης
Περιοχή ρύθμισης θερμοκρασίας	0...60 °C
Πληροφορίες που εμφανίζονται	Temperature in °F





Συμπληρωματικός

Τύπος εισόδου	250 V
Τύπος αισθητήρα	Διμεταλλικό
Σύνθεση και τύπος επαφών	NO
Αντίσταση επαφής	10 mOhm
Διάρκεια ζωής σε κύκλους	100000 cycles
Μέγιστη ικανότητα μεταγωγής	2 A 120...250 V AC επαγωγική pf: 0,6 10 A 250 V AC ωμικής αντίστασης 15 A 120 V AC ωμικής αντίστασης 30 W DC
Ηλεκτρική σύνδεση	4 ακροδέκτες, χωρητικότητα ακροδέκτη σύσφιξης: 2.5 mm ²
Τρόπος τοποθέτησης	Κουμπωτό
Ύψος	Εξωτερικό: 68 mm
Πλάτος	Εξωτερικό: 33 mm
Βάθος	Εξωτερικό : 44 mm
Βάρος προϊόντος	40 g
Τοποθεσία στερέωσης	Ορθοστάτης Spacial 35 mm ράγα DIN Στη βάση στερέωσης Σταυρωτές ράγες
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-20...80 °C
Βαθμός προστασίας IP	IP20
Υστέρηση	7 K +/- 0.4K
Υστέρηση	7 %
Αριθμός εξόδων	1 λειτουργία εξαιρισμού
Υλικό	Υπολογιστής
Χρώμα	Ανοιχτό γκρι
Βραδείας καύσης	Επιβράδυνση φλόγας 2αυτοσβενόμενο συμμόρφωση με UL94 (υλικό V0)
Πιστοποιήσεις προϊόντος	UL

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6 cm
Package 1 Width	4 cm
Package 1 Length	3,5 cm
Package 1 Weight	60 g

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	 Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS ΕΕ	Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές	 Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------