

## NSYPLSP3654G

Spacial PLS - βιομηχανικό κουτί - αδιάφανο πολυεστερικό κάλυμμα - 36x54x18cm



### Κύριος

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Σειρά                       | Thalassa  |
| Όνομα προϊόντος             | Thalassa PLS  |
| Σύντομο όνομα συσκευής      | PLS   |
| Enclosure type              | Πολλαπλών χρήσεων   |
| Category                    | Κουτί μόνωσης   |
| Nominal height              | 360 mm  |
| Nominal width               | 540 mm  |
| Nominal depth               | 180 mm  |
| Τοποθέτηση πίνακα           | Επίτοιχη τοποθέτηση   |
| Σύνθεση συσκευής            | 1 κάλυμμα: στον πίνακα<br>1 πίσω τμήμα: στον πίνακα<br>βίδες κλειδαριάς |
| Τύπος σώματος               | Ένα τμήμα   |
| Τύπος μπροστινού καλύμματος | Χαμηλό αδιαφανές κάλυμμα  |
| Τύπος κλειδαριάς            | Βίδα  |

### Συμπληρωματικός

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Αφαιρούμενα τμήματα     | Κάλυμμα βίδα κλειδώματος  |
| Υλικό                   | Πίσω: πολυεστέρας ενισχυμένος με υαλοβάμβακα<br>Κάλυμμα: πολυεστέρας ενισχυμένος με υαλοβάμβακα |
| Χρώμα                   | Σώμα: γκρι (RAL 7035)   |
| Πρότυπα                 | IEC 62208<br>NEMA 4X<br>NEMA κατηγορία 13   |
| Πιστοποιήσεις προϊόντος | UL  |

### Περιβάλλον

|   |   |
|---|---|
| Κατηγορία ηλεκτρικής μόνωσης                  | Κατηγορία II  |
| Βαθμός προστασίας IP                          | IP βαθμός προστασίας 2IP66 συμμόρφωση με JIS C 4520 |
| Βαθμός προστασίας IK                          | IK09 συμμόρφωση με IEC 68-2-27                      |
| Αντοχή σε πυρκαγιά                            | 960 °C συμμόρφωση με IEC 62208                      |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση | -30...70 °C   |

### Μονάδες συσκευασίας

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 20,0 cm  |
| Package 1 Width              | 56,0 cm  |
| Package 1 Length             | 38,0 cm  |
| Package 1 Weight             | 4,65 kg  |
| Unit Type of Package 2       | CAR      |
| Number of Units in Package 2 | 45       |
| Package 2 Height             | 180,0 cm |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Package 2 Width  | 100,0 cm |
| Package 2 Length | 120,0 cm |
| Package 2 Weight | 233,0 kg |

### Βιωσιμότητα προσφοράς

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς | Προϊόν Green Premium  |
| Κανονισμός REACH                 | <a href="#">Δήλωση REACH</a>  |
| Οδηγία RoHS EE                   | Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE) |
| Mercury free                     | Yes   |
| RoHS exemption information       | <a href="#">Yes</a>   |
| Κανονισμός RoHS Κίνας            | <a href="#">Δήλωση RoHS Κίνας</a>                                       |
| Περιβαλλοντικές αναφορές         | <a href="#">Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος</a>                         |
| Προφίλ κυκλικότητας              | Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης                     |