



Κύριος

Σειρά	Νέα Unica
Εφαρμογή συσκευής	Τοποθέτηση
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Πλαίσιο
Αισθητική	Unica Studio
Αριθμός πλήκτρων	2P + E
Θέση εγκατάστασης	Οριζόντια/κατακόρυφα
Τύπος πλαισίου	Τριπλό
Αριθμός στοιχείων	3 x 2 στοιχεία
Τρόπος στήριξης	Βίδες
Χρώμα	Λευκό (RAL 9003)

Συμπληρωματικός

Κατεργασία επιφάνειας	Χωρίς επεξεργασία
Φινίρισμα επιφάνειας	Glossy
Ποσότητα ανά σετ	Σετ των 5
Πρότυπα	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Πλάτος	227 mm
Υψος	85 mm
Βάθος	10 mm
Βάρος προϊόντος	0,035 kg
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία	Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %) Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %) Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους Ανθεκτικό σε εξάνιο

Περιβάλλον






Βαθμός προστασίας IK	IK04
Βαθμός προστασίας IP	IP21D

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,7 cm
Package 1 Width	8,7 cm
Package 1 Length	22,7 cm
Package 1 Weight	34 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5

Package 2 Height	5,5 cm
Package 2 Width	11 cm
Package 2 Length	25 cm
Package 2 Weight	231 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	150
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	7,571 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	 Δήλωση REACH
REACH free of SVHC	Yes
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται  Δήλωση RoHS EE
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές	 Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης