



Κύριος

Σειρά προϊόντων	Νέα Unica
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Διακόπτης με μπουτόν
Παρουσίαση συσκευής	Μηχανισμός
Τύπος τεχνολογίας	Ηλεκτρομηχανικό
Αριθμός πλήκτρων	1
Εφαρμογή συσκευής	Έλεγχος φωτός
Εξοπλισμός	LED
Χρώμα	Μπεζ (RAL 1013)
Τύπος συσκευασίας	Flow-pack

Συμπληρωματικός

Ονομαστικό ρεύμα	10 A
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	250 V
Τύπος δικτύου	AC
Συχνότητα δικτύου	50/60 Hz
Ηλεκτρική αντοχή	40000 Cycles, $\cos \varphi = 0,6$ 20000 cycles, $\cos \varphi = 0,6$
Αντίσταση μόνωσης	> 5 MOhm σε 500 V
Διηλεκτρικό σθένος	2000 V
Ελάχιστη ικανότητα διακοπής φορτίου	200 λειτουργίες 1.25 I _n και 1.1 I _n , $\cos \varphi = 0,3$
Συνθήκες χρήσης	Εσωτερικού χώρου
Απόσταση ανοίγματος	> 3 mm
Ενεργοποιητής	Πλήκτρο
Αριθμός στοιχείων	1 στοιχείο
Λυχνία	LED, χρώμα: μπλε, κατανάλωση ρεύματος: 0.15 mA, άνοδος θερμοκρασίας: 15 °C LED, χρώμα: λευκό, κατανάλωση ρεύματος: 0.05 mA, άνοδος θερμοκρασίας: 15 °C
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Ακροδέκτες χωρίς βίδα
Διατομή καλωδίου	0...2,5 Mm ² άκαμπτο καλώδιο 0...2,5 mm ² εύκαμπτο καλώδιο
Υλικό	ASA + PC: κάλυμμα μηχανισμού ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο): κάλυμμα μηχανισμού
Φινίρισμα επιφάνειας	Glossy
Ειδική επεξεργασία - ενσωματωμένο στο υλικό	Χωρίς επεξεργασία
Τρόπος στήριξης	Κουμπωτά
Πλάτος	22,5 mm
Ύψος	45 mm
Βάθος	34,25 mm
Βάθος ενσωμάτωσης	21,15 mm
Βάρος προϊόντος	0,0193 kg
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-5...40 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-5...50 °C

Πρότυπα	EN 60669-1 Οδηγία LV EMC οδηγία
Πιστοποιήσεις προϊόντος	CE[RETURN]AENOR[RETURN]EAC[RETURN]NF[RETURN]VDE
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία	Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %) Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %) Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο Ανθεκτικό σε υπεροξειδίο του υδρογόνου 10 όγκους Ανθεκτικό σε εξάνιο






Περιβάλλον

Βαθμός προστασίας IP	IP4X
Βαθμός προστασίας IK	IK04
Περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό	Υγρό καθαρισμού Ασετόν Χλωρίνη Υγρό σαπούνι Αλκοόλη Αντοχή σε UV Petrol Πετρέλαιο

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	3,500 cm
Package 1 Length	4,500 cm
Package 1 Weight	18,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	8,000 cm
Package 2 Width	18,000 cm
Package 2 Length	18,500 cm
Package 2 Weight	443,000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	1,137 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	 Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται  Δήλωση RoHS EE
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές	 Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης