

## Product data sheet

### Characteristics

# NU411630

## New Unica Pro πλαίσιο 6 στοιχείων Αλουμίνιο



### Κύρια

Σειρά	Νέα Unica
Εφαρμογή συσκευής	Τοποθέτηση
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Πλαίσιο
Αισθητική	Unica Pro
Αριθμός πλήκτρων	Mac iOS
Θέση εγκατάστασης	Οριζόντια
Τύπος πλαισίου	Μονό
Αριθμός στοιχείων	6 στοιχεία
Τρόπος στήριξης	Κουμπωτά
Χρώμα	Αλουμίνιο

### Συμπληρωματικό

Υλικό	Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο: πλαίσιο Πολυανθρακικό: ενδιάμεση πλάκα
Πρότυπα	IEC 60884-1 IEC 60669-1
Πλάτος	227 mm
Ύψος	85 mm
Βάθος	10 mm
Βάρος προϊόντος	0,04 kg
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία	Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %) Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %) Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο Ανθεκτικό σε υπεροξειδίο του υδρογόνου 10 όγκους Ανθεκτικό σε εξάνιο

### Περιβάλλον

Βαθμός προστασίας IK	IK04
Βαθμός προστασίας IP	IP21D

### Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	Db
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	23,000 cm
Package 1 Weight	42,000 g
Unit Type of Package 2	Gyári csomagolás
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	6,000 cm
Package 2 Width	11,000 cm
Package 2 Length	25,000 cm

Package 2 Weight	271,000 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	10
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	15,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	743,000 g

## Βιωσιμότητα προσφοράς

Οδηγία RoHS EE	Δεν ισχύει, εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE
----------------	--