



Κύριος

Σειρά	Νέα Unica
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος	Αισθητικό αξεσουάρ
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Πλήκτρο
Αισθητική	Νέο Unica
Αριθμός στοιχείων	1 στοιχείο
Παρουσίαση συσκευής	Πλήκτρο
Τρόπος στήριξης	Κουμπωτά
Χρώμα	Μπεζ (RAL 1013)
Χρώμα	Μπεζ (RAL 1013)

Συμπληρωματικός

Προορισμός προϊόντος	Διακόπτης και μπουτόν
Φινίρισμα επιφάνειας	Glossy
Κατεργασία επιφάνειας	Χωρίς επεξεργασία
Υλικό	Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο: ροδάκι
Βάθος	9 mm
Πλάτος	22,5 mm
Ύψος	45 mm
Βάρος προϊόντος	0,002 kg
Τύπος συσκευασίας	Flow-pack
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία	Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %) Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %) Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους Ανθεκτικό σε εξάνιο

Περιβάλλον

Βαθμός προστασίας IK	IK04
Βαθμός προστασίας IP	IP4X
Περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό	Ασετόν Χλωρίνη Αντοχή σε UV Υγρό καθαρισμού Petrol Υγρό σαπούνι Αλκοόλη Πετρέλαιο

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,6 cm
Package 1 Width	0,8 cm
Package 1 Length	4,5 cm
Package 1 Weight	3 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	6,5 cm
Package 2 Width	12,5 cm
Package 2 Length	18,7 cm
Package 2 Weight	89 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	942 g

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	 Δήλωση REACH
REACH free of SVHC	Yes
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται  Δήλωση RoHS EE
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές	 Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης