



Κύριος

Σειρά	Mureva
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Ρευματοδότης
Σύντομο όνομα συσκευής	Mureva screw
Κατηγορία ρευματολήπτη, ρευματοδότη	Low τάση
Περιγραφή πόλων	2P + E
Τύπος δικτύου	AC
Standard έξοδος	Βιομηχανικός

Συμπληρωματικός

Σχήμα σταθμού ελέγχου, ρευματολήπτη, ρευματοδότη	Ευθεία
[In] ονομαστικό ρεύμα	32 A
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	200...250 V
Συχνότητα δικτύου	50/60 Hz
Γείωση γείωσης δεξιόστροφα	6 h
Υλικό ρευματοδότη, ρευματολήπτη	Περιβλήμα: αυτοσβενύμενο πολυμερές
Υλικό επαφών	Μούφες: χαλκός
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Βίδες
Διατομή καλωδίου	2,5...10 mm ²
Εξωτερική διάμετρος καλωδίου	11,5...21 mm
Είσοδος καλωδίου	Στυπιοθλίπτης
Τύπος σπειρώματος	Pg 21
Ύψος	99 mm
Πλάτος	99 mm
Βάθος	164 mm
Χρώμα	Χρώμα 1γκρι (RAL 7035)
Τάση χρώμα	Μπλε





Περιβάλλον

Πρότυπα	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Βαθμός προστασίας IP	Βαθμός προστασίας IP 18IP67 συμμόρφωση με JIS C 4520
Βαθμός προστασίας IK	IK βαθμός προστασίας 4IK08 συμμόρφωση με EN 62262
Αντοχή σε πυρκαγιά	850 °C συμμόρφωση με IEC 60695-2-1
Σχετική υγρασία	50 % σε 40 °C 70 % σε 30 °C 90 % σε 20 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,4 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	17,8 cm
Package 1 Weight	262 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	17,8 cm
Package 2 Width	26,6 cm
Package 2 Length	26,8 cm
Package 2 Weight	1,752 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	12
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	3,991 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	 Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας
Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS	 Ναι
Περιβαλλοντικές αναφορές	 Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------