



### Κύριος

Σειρά	Pragma
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Πόρτα
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος	Εξαρτήματα πίνακα
Τμήμα της αγοράς	Γραφεία/Καταστήματα Κατοικία

### Συμπληρωματικός

Τοποθέτηση πίνακα	Χωνευτό Επίτοιχο
Νούμερο κλειδιού	Αριθμός προς δήλωση
Τύπος μπροστινού καλύμματος	Αδιαφανής
Πλευρά ανοίγματος πόρτας	Δεξιά ή αριστερά
Αριθμός οριζόντιων σειρών	3
Αποστάσεις 9 mm	48
Αριθμός στοιχείων 18mm ανά σειρά	24
Συνολικός αριθμός στοιχείων 18 mm	72
Installation description	Επίτοιχος Χωνευτή στήριξη
Υλικό πίνακα	Υλικό πίνακα 1μέταλλο
Πλάτος	550 mm
Ύψος	600 mm
Βάθος	20 mm
Χρώμα	Χρώμα 2λευκό (RAL 9016)

### Περιβάλλον

Αντοχή σε πυρκαγιά	Αντοχή σε πυρκαγιά 3750 °C
Βαθμός προστασίας IP	IP40
Βαθμός προστασίας IK	IK βαθμός προστασίας 4IK09
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-25...60 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-25...60 °C

### Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	65,000 cm
Package 1 Length	69,000 cm
Package 1 Weight	4,000 kg

Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	120,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	113,800 kg

### Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	<a href="#">Δήλωση REACH</a>
Χωρίς SVHC κατά REACH	Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ) <a href="#">Δήλωση RoHS ΕΕ</a>
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα	Ναι
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	<a href="#">Δήλωση RoHS Κίνας</a>
Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS	<a href="#">Ναι</a>
Περιβαλλοντικές αναφορές	<a href="#">Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος</a>
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης

### Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------