



### Κύρια

Σειρά	Pragma
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Πίνακας
Τύπος πίνακα	Πίνακας διανομής
Πλάτος	Τοίχος: 456 mm Εξωτερικά: 486 mm
Ύψος	Τοίχος: 480 mm Εξωτερικά: 510 mm
Βάθος	Τοίχος: 86 mm Εξωτερικά: 43 mm
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	2
Κατηγορία ηλεκτρικής μόνωσης	Κατηγορία II Διπλή μόνωση
Εξοπλισμός	2 x μπλοκ ακροδεκτών 1 x επικέτα αναγνώρισης 1 x σετ σήμανσης 1 x μετώπη κάλυψης κενών θέσεων
Type of door	Διαφανής

### Συμπληρωματικό

Τοποθέτηση πίνακα	Χωνευτό
Αποστάσεις 9 mm	36
Συνολικός αριθμός στοιχείων 18 mm	36
Έκλυση ισχύος σε W	62 W
[In] ονομαστικό ρεύμα	90 A
Τύπος ράγας	DIN
Περιγραφή πλάτης στήριξης	Χωρίς βάση στήριξης
Είσοδος καλωδίου	Αφαιρούμενες μετώπες Καλώδιο ή σωλήνας Πλευρικές εγχοπές
Αριθμός μπλοκ ακροδεκτών	1 γη (Quick) με 24 αναχωρήσεις 1 ουδέτερος (Quick) με 24 αναχωρήσεις
Αναχωρήσεις μπλοκ διανομής	3 x 25 mm <sup>2</sup> για γη 21 x 4 mm <sup>2</sup> για γη 3 x 25 mm <sup>2</sup> για ουδέτερος 21 x 4 mm <sup>2</sup> για ουδέτερος
Υλικό πίνακα	Πίσω μέρος: τεchnοπλαστικό Πόρτα: τεchnοπλαστικό Πρόσοψη: τεchnοπλαστικό
Χρώμα	Πίνακας: λευκό (RAL 9016) Πρόσοψη: γκρι (RAL 7004) Πόρτα: colourless
Τμήμα της αγοράς	Κατοικία Γραφεία/καταστήματα
Βάθος ενσωμάτωσης	86 mm
Εσωτερικό βάθος	84 mm





## Περιβάλλον

Αντοχή σε πυρκαγιά	Πίσω μέρος: 650 °C Πρόσοψη: 650 °C Πόρτα: 650 °C
Βαθμός προστασίας IP	IP30 χωρίς πόρτα IP40 με πόρτα
Βαθμός προστασίας IK	IK08 χωρίς πόρτα IK09 με πόρτα
Κατηγορία υπέρτασης	II
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτούρ	-25...60 °C
Πρότυπα	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

## Μονάδες συσκευασίας

Τύπος συσκευασίας 1	PCE
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1	1
Βάρος συσκευασίας 1	5,637 kg
Ύψος συσκευασίας 1	17,5 cm
Πλάτος συσκευασίας 1	50,0 cm
Μήκος συσκευασίας 1	52,0 cm

## Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	 <a href="#">Δήλωση REACH</a>
Χωρίς SVHC κατά REACH	Ναι
Οδηγία RoHS EE	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE)  <a href="#">Δήλωση RoHS EE</a>
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα	Ναι
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS	 <a href="#">Ναι</a>
Κανονισμός RoHS Κίνας	 <a href="#">Δήλωση RoHS Κίνας</a>
Περιβαλλοντικές αναφορές	 <a href="#">Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος</a>

## Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------