

RPZF1

Βυσματωτή βάση RGZ - μικτές επαφές - 16 A - 250V - με βίδες



Κύριος

Σειρά προϊόντος	Harmony Electromechanical Relays
Σύντομο όνομα συσκευής	RPZ
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Ρευματοδότης
Συμβατότητα προϊόντος	Βυσματωτό ρελέ (plug-in) RPM με 1 C/O επαφή
Σύνθεση και τύπος επαφών	1 C/O
[Ith] συμβατικό θερμικό ρεύμα	16 A
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	250 V

Συμπληρωματικός

Διάταξη ακροδεκτών επαφών	Μικτή
Ροπή σύσφιξης	< 1 N.m για M3.5 < 0.8 N.m για M3
Τρόπος στήριξης	Με βίδα (μετώπη) Κουμπωτό (Συμμετρική ράγα DIN 35 mm)
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	4 kV
Κατηγορία υπέρτασης	III
Βαθμός ρύπανσης	3
Βάρος προϊόντος	0,031 kg






Περιβάλλον

Συνδέσεις - ακροδέκτες	Contact terminal - ακροδέκτες βίδας, 2 καλώδια μονόκλωνο καλώδιο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου 0.5...4 mm ² / AWG 20...AWG 12 Contact terminal - ακροδέκτες βίδας, 1 καλώδιο μονόκλωνο καλώδιο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου 0.5...4 mm ² / AWG 20...AWG 12 Contact terminal - ακροδέκτες βίδας, 2 καλώδια εύκαμπτο καλώδιο με ακροδέκτη καλωδίου 0.5...2.5 mm ² / AWG 20...AWG 14 Contact terminal - ακροδέκτες βίδας, 1 καλώδιο εύκαμπτο καλώδιο με ακροδέκτη καλωδίου 0.5...2.5 mm ² / AWG 20...AWG 14 Coil terminal - ακροδέκτες βίδας, 2 καλώδια μονόκλωνο καλώδιο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου 0.5...2.5 mm ² / AWG 20...AWG 14 Coil terminal - ακροδέκτες βίδας, 1 καλώδιο μονόκλωνο καλώδιο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου 0.5...2.5 mm ² / AWG 20...AWG 14 Coil terminal - ακροδέκτες βίδας, 2 καλώδια εύκαμπτο καλώδιο με ακροδέκτη καλωδίου 0.5...1.5 mm ² / AWG 20...AWG 16 Coil terminal - ακροδέκτες βίδας, 1 καλώδιο εύκαμπτο καλώδιο με ακροδέκτη καλωδίου 0.5...1.5 mm ² / AWG 20...AWG 16
Βαθμός προστασίας IP	Βαθμός προστασίας IP 18IP20 συμμόρφωση με JIS C 4520
Διηλεκτρικό σθένος	2500 V
Πρότυπα	IEC 61984 IEC 60364-5-53 5 V
Πιστοποιήσεις προϊόντος	CSA[RETURN]UL[RETURN]EAC[RETURN]CE
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση	-40...85 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-40...55 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	2,1 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	30 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	6,5 cm
Package 2 Width	9 cm
Package 2 Length	10,7 cm
Package 2 Weight	335 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	8,593 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	 Δήλωση REACH
REACH free of SVHC	Yes
Οδηγία RoHS EE	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE)  Δήλωση RoHS EE
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές	 Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
ΑΗΗΕ	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	24 months
---------	-----------