

RSZE1S35M

Zelio Relay βυσματωτή βάση RGZ 250V - χωριστές επαφές - ακροδέκτης βίδας



Κύριος

Σειρά προϊόντος	Harmony Electromechanical Relays
Σύντομο όνομα συσκευής	RSZ
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Ρευματοδότης
Συμβατότητα προϊόντος	Βυσματωτό ρελέ (plug-in) RSB with 1 C/O contact at 12 A
Σύνθεση και τύπος επαφών	1 C/O
[Ith] συμβατικό θερμικό ρεύμα	12 A

Συμπληρωματικός

Σχήμα pin	Ίσιο
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	< 250 V AC
Διάταξη ακροδεκτών επαφών	Ξεχωριστή
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Συνδέσεις βίδας, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) εύκαμπτο με ακροδέκτη καλωδίου Συνδέσεις βίδας, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) εύκαμπτο με ακροδέκτη καλωδίου Συνδέσεις βίδας, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) μονόκλωνο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου Συνδέσεις βίδας, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) μονόκλωνο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
Ροπή σύσφιξης	< 0.8 N.m για M3
Τρόπος στήριξης	Με βίδα (μετώπη) Κουμπωτό (Συμμετρική ράγα DIN 35 mm)
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	3,6 kV
Κατηγορία υπέρτασης	III
Βαθμός ρύπανσης	3
Πώληση σε αδιαίρετη ποσότητα	10
Πλάτος	15,5 mm






Περιβάλλον

Βαθμός προστασίας IP	Βαθμός προστασίας IP 18IP20 συμμόρφωση με JIS C 4520
Πρότυπα	IEC 61984
Πιστοποιήσεις προϊόντος	UL[RETURN]CSA
Σήμανση	CE
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση	-40...85 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία	-25...85 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	9,000 cm
Package 1 Length	17,000 cm
Package 1 Weight	35,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,000 cm
Package 2 Width	9,000 cm
Package 2 Length	17,000 cm
Package 2 Weight	358,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	9,148 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	 Δήλωση REACH
REACH free of SVHC	Yes
Οδηγία RoHS EE	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE)  Δήλωση RoHS EE
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές	 Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
ΑΗΗΕ	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	24 months
---------	-----------