

## RSZE1S48M

Zelio Relay βυσματωτή βάση RGZ 250V -  
χωριστές επαφές - ακροδέκτης βίδας



### Κύριος

Σειρά προϊόντος	Harmony Electromechanical Relays
Σύντομο όνομα συσκευής	RSZ
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Ρευματοδότης
Συμβατότητα προϊόντος	Βυσματωτό ρελέ (plug-in) RSB with 1 C/O contact at 16 A Βυσματωτό ρελέ (plug-in) RSB with 2 C/O contact at 8 A
Σύνθεση και τύπος επαφών	2 C/O
[Ith] συμβατικό θερμικό ρεύμα	10 A

### Συμπληρωματικός

Σχήμα pin	Ίσιο
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	< 250 V AC
Διάταξη ακροδεκτών επαφών	Ξεχωριστή
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Συνδέσεις βίδας, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22...AWG 14) εύκαμπτο με ακροδέκτη καλωδίου Συνδέσεις βίδας, 2 x 0.25...2 x 1 mm <sup>2</sup> (AWG 22...AWG 17) εύκαμπτο με ακροδέκτη καλωδίου Συνδέσεις βίδας, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 14) μονόκλωνο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου Συνδέσεις βίδας, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16) μονόκλωνο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
Ροπή σύσφιξης	< 0.8 N.m για M3
Τρόπος στήριξης	Με βίδα (μετώπη) Κουμπωτό (Συμμετρική ράγα DIN 35 mm)
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	3,6 kV
Κατηγορία υπέρτασης	III
Βαθμός ρύπανσης	3
Πώληση σε αδιαίρετη ποσότητα	10
Πλάτος	15,5 mm
Βάρος προϊόντος	0,05 kg






### Περιβάλλον

Βαθμός προστασίας IP	Βαθμός προστασίας IP 18IP20 συμμόρφωση με JIS C 4520
Πρότυπα	IEC 61984
Πιστοποιήσεις προϊόντος	CSA[RETURN]UL
Σήμανση	CE
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση	-40...85 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία	-25...85 °C

## Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,700 cm
Package 1 Width	6,200 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	39,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,000 cm
Package 2 Width	9,000 cm
Package 2 Length	17,000 cm
Package 2 Weight	428,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	10,575 kg

## Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	 <a href="#">Δήλωση REACH</a>
REACH free of SVHC	Yes
Οδηγία RoHS EE	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE)  <a href="#">Δήλωση RoHS EE</a>
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 <a href="#">Yes</a>
Κανονισμός RoHS Κίνας	 <a href="#">Δήλωση RoHS Κίνας</a>
Περιβαλλοντικές αναφορές	 <a href="#">Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος</a>
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
ΑΗΗΕ	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

## Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	24 months
---------	-----------