



Κύριος

Σειρά προϊόντος	Zelio Logic
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Modbus slave communication module
Τρόπος καλωδίωσης	2 ή 4 καλώδια

Συμπληρωματικός

Συμβατότητα προϊόντος	Όλα τα στοιχεία με τροφοδοσία 24 V SR3 B...BD
Πρωτόκολλο θύρας επικοινωνίας	Modbus
Στήριξη θύρας επικοινωνίας	RS485
Ηλεκτρική σύνδεση	1 βύσμα RJ45
Πλαίσιο μετάδοσης	RTU ASCII
Ταχύτητα μετάδοσης	1200 bauds 9600 baud 38400 bauds 19200 baud 57600 bauds 28800 bauds 2400 bauds 4800 baud
Ισοτιμία	NO Μονός Ίσια
Αριθμός διευθύνσεων	1...247
Γλώσσα προγραμματισμού	FBD Σκάλα
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Ακροδέκτες βίδας, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) ημιάκαμπτο Ακροδέκτες βίδας, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) μονόκλωνο Ακροδέκτες βίδας, 2 x 0.25...2 x 1.5 mm ² (AWG 23...AWG 16) μονόκλωνο Ακροδέκτες βίδας, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) εύκαμπτο με ακροδέκτη καλωδίου Ακροδέκτες βίδας, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm ² (AWG 24...AWG 18) εύκαμπτο με ακροδέκτη καλωδίου
Ροπή σύσφιξης	0,5 N.m
Τοπική σηματοδότηση	Για επικοινωνία: Τοπική ένδειξη 161 LED για ισχύς ON: Τοπική ένδειξη 161 LED
Βάρος προϊόντος	0,11 kg






Περιβάλλον

Πιστοποιήσεις προϊόντος	GOST[RETURN]CSA[RETURN]GL[RETURN]C-Tick[RETURN]UL
Πρότυπα	IEC 60068-2-27 Ea IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 level 3 IEC 61000-4-2 επίπεδο 3 IEC 61000-4-5 IEC 60068-2-6 Fc
Βαθμός προστασίας IP	IP20 συμμόρφωση με JIS C 4520 (μπλοκ ακροδεκτών) IP40 συμμόρφωση με JIS C 4520 (μετώπη)
Περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό	EMC οδηγία συμμόρφωση με IEC 61000-6-2 EMC οδηγία συμμόρφωση με IEC 61000-6-3 EMC οδηγία συμμόρφωση με IEC 61000-6-4 EMC οδηγία συμμόρφωση με IEC 61131-2 zone B Οδηγία χαμηλής τάσης συμμόρφωση με IEC 61131-2
Επαγόμενη διαταραχή	Κατηγορία B συμμόρφωση με EN 55022-11 ομάδα 1
Βαθμός ρύπανσης	Βαθμός μόλυνσης 12 συμμόρφωση με IEC 61131-2
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-20...40 °C συμμόρφωση με IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2 -20...55 °C συμμόρφωση με IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-40...70 °C
Υψόμετρο λειτουργίας	2000 m
Maximum altitude transport	3048 m
Σχετική υγρασία	Σχετική υγρασία 1095 %Σχετική υγρασία 10χωρίς συμπύκνωση νερού που στάζει

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	11,000 cm
Package 1 Weight	104,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	48
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,470 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	 Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS EE	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές	 Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	 Πληροφορίες Ολοκλήρωσης Κύκλου Ζωής
ΑΗΗΕ	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------