

TM5SBER2

Στοιχείο απομακρυσμένου δέκτη-επικοινωνία
απομακρυσμένων I/O & διανομή ισχύος



Κύριος

Σειρά προϊόντος	Modicon TM5
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Remote receiver module
Ειδική εφαρμογή προϊόντος	Communication between remote I/O Distribute power to TM5 bus and I/O

Συμπληρωματικός

Εύρος συμβατότητας	Modicon M258 Modicon LMC058
Συμβατότητα προϊόντος	Λογικός ελεγκτής Motion controller
Χρώμα	Γκρι
Μήκος διαύλου	2500 m
Μέγιστη απόσταση καλωδίου μεταξύ συσκευών	100 m
Κατανάλωση ρεύματος	25 mA σε 24 V DC Είσοδος/έξοδος
Μέγιστη απαγωγή ισχύος σε W	2,22 W
Τοπική σηματοδότηση	1 LED EN/ISO 13850: 2006 για Τροφοδοσία 1 LED GOST IEC 60947-5-1 για power bus current 1 LED GOST IEC 60947-5-1 για Τροφοδοσία 1 LED κίτρινο για communication data bus
Σήμανση	CE
Βάρος προϊόντος	0,025 kg

Περιβάλλον






Πρότυπα	CSA C22.2 No 142 CSA C22.2 No 213 IEC 61131-2 5 V
Πιστοποιήσεις προϊόντος	CSA[RETURN]cURus (873)[RETURN]C-Tick[RETURN]GOST-R
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	0...50 °C (κάθετη εγκατάσταση) 0...55 °C χωρίς υποβιβασμό (οριζόντια εγκατάσταση) 0...60 °C με (οριζόντια εγκατάσταση)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-25...70 °C
Σχετική υγρασία	5...95 % χωρίς συμπύκνωση
Βαθμός προστασίας IP	Βαθμός προστασίας IP 21IP20 συμμόρφωση με IEC 61131-2 Βαθμός προστασίας IP 21IP67
Βαθμός ρύπανσης	Βαθμός μόλυνσης 12 συμμόρφωση με IEC 60664
Υψόμετρο λειτουργίας	0...2000 m
Υγρασία αποθήκευσης	0...3000 m
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις	1 gn σε 8,4...150 Hz σε ράγα DIN 3.5 mm σε 5...8,4 Hz σε ράγα DIN

Αντοχή σε κρούση	15 gn για 11 ms
Αντίσταση σε ηλεκτροστατικό φορτίο	4 KV στην επαφή συμμόρφωση με IEC 61000-4-2 8 kV στον αέρα συμμόρφωση με IEC 61000-4-2
Αντίσταση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία	1 V/M 2...2.7 GHz συμμόρφωση με IEC 61000-4-3 10 V/m 80...2000 MHz συμμόρφωση με IEC 61000-4-3
Αντίσταση σε μεταβατικά ρεύματα	1 KV συμμόρφωση με IEC 61000-4-5 (I/O) 1 KV συμμόρφωση με IEC 61000-4-5 (θωρακισμένο καλώδιο) 2 kV συμμόρφωση με IEC 61000-4-5 (γραμμές ισχύος)
Αντοχή σε αιχμή	0,5 KV διαφορική λειτουργία (differential mode) συμμόρφωση με IEC 61000-4-5 1 kV λειτουργία κοινού σημείου συμμόρφωση με IEC 61000-4-5
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα	EN/IEC 61000-4-6
Επαγόμενη διαταραχή	CISPR 11

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	6,000 cm
Package 1 Length	10,500 cm
Package 1 Weight	60,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,300 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	 Δήλωση REACH
REACH free of SVHC	Yes
Οδηγία RoHS EE	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE)
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές	 Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	 Πληροφορίες Ολοκλήρωσης Κύκλου Ζωής
ΑΗΗΕ	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------