

TM5SPS2

Modicon TM5 μονάδα διανομής ισχύος- για I/O module 24 V DC & bus



Κύριος

Σειρά προϊόντος	Modicon TM5
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Στοιχείο διανομής ισχύος
Ειδική εφαρμογή προϊόντος	Supply 24 V DC I/O modules and bus TM5

Συμπληρωματικός

Εύρος συμβατότητας	Modicon LMC058 Modicon M258
Συμβατότητα προϊόντος	Motion controller Λογικός ελεγκτής
[Us] ονομαστική τάση τροφοδοσίας	24 V
Τύπος δικτύου	DC
Current supplied	1136 MA για TM5 power bus -10...55 °C 740 MA για TM5 power bus 55...60 °C 10 A για I/O power segment
Μέγιστη απαγωγή ισχύος σε W	1,91 W
Χρώμα	Γκρι
Προστασία βραχυκυκλώματος	10 A εξωτερική ασφάλεια
Κατανάλωση ρεύματος	<= 25 mA 24 V DC
Σήμανση	CE

Περιβάλλον

Πρότυπα	5 V CSA C22.2 No 213 CSA C22.2 No 142 IEC 61131-2
Πιστοποιήσεις προϊόντος	CSA[RETURN]C-Tick[RETURN]cURus (873)[RETURN]GOST-R
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-10...55 °C χωρίς υποβιβασμό (οριζόντια εγκατάσταση) 55...60 °C με (οριζόντια εγκατάσταση) -10...50 °C (κάθετη εγκατάσταση)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-25...70 °C
Σχετική υγρασία	5...95 % χωρίς συμπύκνωση
Υψόμετρο λειτουργίας	0...2000 m
Υγρασία αποθήκευσης	0...3000 m
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις	1 gn σε 8,4...150 Hz σε ράγα DIN 3.5 mm σε 5...8,4 Hz σε ράγα DIN
Αντοχή σε κρούση	15 gn για 11 ms
Αντίσταση σε ηλεκτροστατικό φορτίο	4 KV στην επαφή συμμόρφωση με EN/IEC 61000-4-2 8 KV στον αέρα συμμόρφωση με EN/IEC 61000-4-2

Αντίσταση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία	1 V/M 2...2.7 GHz συμμόρφωση με EN/IEC 61000-4-3 10 V/m 80...2000 MHz συμμόρφωση με EN/IEC 61000-4-3
Αντίσταση σε μεταβατικά ρεύματα	1 KV συμμόρφωση με EN/IEC 61000-4-4 (I/O) 1 KV συμμόρφωση με EN/IEC 61000-4-4 (θωρακισμένο καλώδιο) 2 kV συμμόρφωση με EN/IEC 61000-4-4 (γραμμές ισχύος)
Αντοχή σε αιχμή	0,5 KV διαφορική λειτουργία (differential mode) συμμόρφωση με EN/IEC 61000-4-5 1 kV λειτουργία κοινού σημείου συμμόρφωση με EN/IEC 61000-4-5
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα	EN/IEC 61000-4-6
Επαγώμενη διαταραχή	CISPR 11

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	6,000 cm
Package 1 Length	10,500 cm
Package 1 Weight	50,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	97
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,286 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	Δήλωση REACH
REACH free of SVHC	Yes
Οδηγία RoHS EE	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE) Δήλωση RoHS EE
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Κανονισμός RoHS Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	Πληροφορίες Ολοκλήρωσης Κύκλου Ζωής
ΑΗΗΕ	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------