

XVBC35

Harmony XVB φανός σήμανσης Ø 70 συνεχούς φωτισμού 250V 10W - Πορτοκαλί



Κύριος

Σειρά προϊόντος	Harmony XVB Universal
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Συστοιχία φανών σήμανσης
Τύπος φάρου ή πάνελ ενδείξεων	Φωτιζόμενη μονάδα
Τύπος σηματοδότησης	IEC 55011
Διάμετρος στήριξης	70 mm
Ονομασία εξαρτήματος	XVBC
Υλικό	Πολυανθρακικό
Πηγή φωτεινότητας	Η λυχνία δεν περιλαμβάνεται, πορτοκαλί
Τύπος λαμπτήρα	Πυρακτώσεως με BA 15d βάση Προστατευμένο LED
[Us] ονομαστική τάση τροφοδοσίας	<= 250 V

Συμπληρωματικός

Τρόπος συναρμολόγησης	Συναρμολόγηση από πελάτη, έως 5 μονάδων
Μέγιστη απαγωγή ισχύος σε W	7 W
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Ακροδέκτες βίδας, <= 1 x 1.5 mm ² με ακροδέκτη καλωδίου
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης	250 V συμμόρφωση με IEC 60947-1
Όριο ονομαστικής τάσης	0.85...1.1 Un συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	4 kV συμμόρφωση με IEC 60947-1
Συνολικό πλάτος CAD	70 mm
Συνολικό ύψος CAD	63 mm
Συνολικό βάθος CAD	70 mm





Περιβάλλον

Βαθμός ρύπανσης	2
Πιστοποιήσεις προϊόντος	CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 No 14[RETURN]UL 508
Πρότυπα	IEC 60947-5-1
Διεργασία προστασίας	TC
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση	-40...70 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία	-25...50 °C: LED -25...70 °C: πυρακτώσεως
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία	Κατηγορία I on surθύρα tube συμμόρφωση με IEC 61140 Κατηγορία II στη βάση συμμόρφωση με IEC 61140
Βαθμός προστασίας IP	IP65 σε βάση στήριξης XVBC0. συμμόρφωση με JIS C 4520 IP66 στη βάση συμμόρφωση με JIS C 4520
NEMA βαθμός προστασίας	Type 4X συμμόρφωση με UL (εσωτερικού χώρου)

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,200 cm
Package 1 Width	9,500 cm
Package 1 Length	8,200 cm
Package 1 Weight	135,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,382 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	288
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	53,084 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	 Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS EE	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές	 Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
AHHE	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------