



Κύριος

Σειρά προϊόντος	Harmony XVU
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Φανός ράγας
Τύπος φάρου ή πάνελ ενδείξεων	Μονάδα βάσης
Διάμετρος στήριξης	60 mm
Ονομασία εξαρτήματος	XVU
Χρώμα περιβλήματος	Μαύρο

Συμπληρωματικός

Σύνθεση kit	Μονάδα βάσης Κάλυμμα
Τρόπος στήριξης	Απευθείας στήριξη ή σε βάση
Υλικό	PBT V-0 ανθεκτικό σε φωτιά συμμόρφωση με UL 94 ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο) V-0 ανθεκτικό σε φωτιά συμμόρφωση με UL 94 PC (πολυανθρακικό) V-0 ανθεκτικό σε φωτιά συμμόρφωση με UL 94
Τρόπος συναρμολόγησης	Συναρμολόγηση από πελάτη, έως 5 μονάδων
[Us] ονομαστική τάση τροφοδοσίας	24 V 220 V - 15...10 %
Κατανάλωση ρεύματος	<= 400 mA
Μήκος	77 mm
Βάρος προϊόντος	0,11 kg

Περιβάλλον

Πιστοποιήσεις προϊόντος	CE[RETURN]UL[RETURN]CSA
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση	-40...70 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία	-25...50 °C
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις	2 gn
Βαθμός προστασίας IP	IP65

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,1 cm
Package 1 Width	26,8 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	284,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm

Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	27,3 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	96
Package 3 Height	60,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	70,0 cm
Package 3 Weight	31,04 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS EE	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Κανονισμός RoHS Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	Πληροφορίες Ολοκλήρωσης Κύκλου Ζωής