

XVUC9S

Harmony XVU στοιχείο ηχητικού σήματος Ø 60
24V IP54 τύπου AC/DC - Μαύρο



Κύριος

Σειρά προϊόντος	Harmony XVU
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Φανός ράγας
Τύπος φάρου ή πάνελ ενδείξεων	Buzzer unit
Διάμετρος στήριξης	60 mm
Ονομασία εξαρτήματος	XVU
Χρώμα περιβλήματος	Μαύρο

Συμπληρωματικός

Τύπος σηματοδότησης	Συνεχής ή διακοπτόμενος ήχος βομβητή
Υλικό	PBT V-0 ανθεκτικό σε φωτιά συμμόρφωση με UL 94 ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο) V-0 ανθεκτικό σε φωτιά συμμόρφωση με UL 94 PC (πολυανθρακικό) V-0 ανθεκτικό σε φωτιά συμμόρφωση με UL 94
Εντοπισμός στη συσκευή	Πάνω
Τρόπος συναρμολόγησης	Customer assembly
[Us] ονομαστική τάση τροφοδοσίας	24 V 220 V
Μέγιστη απαγωγή ισχύος σε W	1,7 W
Επίπεδο ακουστικής	85 dB σε 1 m
Συχνότητα ήχου	2635 Hz
Κατανάλωση ρεύματος	<= 70 mA
Μήκος	58 mm
Βάρος προϊόντος	0,077 kg

Περιβάλλον






Πιστοποιήσεις προϊόντος	UL[RETURN]CE[RETURN]CSA
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση	-40...70 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία	-25...50 °C
Βαθμός προστασίας IP	IP54

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9 cm
Package 1 Width	13,3 cm
Package 1 Length	9,1 cm
Package 1 Weight	172 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	30 cm

Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4,99 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	192
Package 3 Height	70 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	39,68 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	 Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS EE	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές	 Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	 Πληροφορίες Ολοκλήρωσης Κύκλου Ζωής